

PHILIPS

Svíčka 25 W B35 E14

LED

2700 K

250 lm

15 000 h



8719514309784



Špičková žárovka LED pro domácnost

Špičkové žárovky LED nabízí univerzální řešení osvětlení pro běžné činnosti v domácnosti. Díky nim okamžitě ušetříte za energii a nebudete muset žárovky měnit tak často, aniž by to jakkoli snížilo kvalitu osvětlení.

Vysoce kvalitní světlo

- Žádné viditelné blikání

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Podobný tvar a velikost jako tradiční svíčkové žárovky

Zvolte udržitelné řešení

- Dlouhá životnost žárovek – až 15 let

Světlo, nikoli pouhé osvětlení

- Okamžité rozsvícení

Vysoce kvalitní LED svítidlo, které vydrží celá desetiletí

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Přednosti

Žádné viditelné blikání

Rychlé blikání světla může být nepříjemné pro oči, způsobovat bolesti hlavy nebo dokonce vyvolat záchvat u osob trpících fotosenzitivní epilepsií. Blikání je nepříjemné a zbytečné. Diody LED mohou blikat z důvodu rychlé reakce na proud z předřadníku. Světla Philips LED jsou však navržena tak, aby kolísání výstupního proudu předřadníku bylo minimalizováno, což odstraňuje příčiny blikání. Proto je nevidíte, a to ani v náznaku.

Podobný tvar a velikost jako tradiční svíčkové žárovky

Krásný tvar a důvěrně známé rozměry této LED svíčky představují moderní úsporné osvětlovací řešení a dokonalou a trvale udržitelnou náhradu tradičních svíčkových žárovek.

Průměrná životnost 15 000 hodin



Díky životnosti až 15 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní řešení osvětlení až více než 15 let.

Okamžité rozsvícení

Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit LED světly, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Navodíte si tak u sebe doma dokonalou atmosféru.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná svíčka
- Patice: E14
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Materiál světelného zdroje: Plast

Rozměry zářivky

- Výška: 10,6 cm
- Šířka: 3,5 cm

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000 h

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 250 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Další charakteristiky

- Účinnost: 89 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8719514309784
- EOC: 871951430978400
- Název produktu: LED 25W B35 E14 WW FR ND 1SRT4

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0,41
- Napětí: 220-240 V
- Příkon: 2,8 W
- Ekvivalentní příkon: 25 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 10,6 cm

Technické údaje

- Frekvence: 50-60 Hz
- Registrační číslo EPREL: 453218

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514309784
- Čistá hmotnost: 0,02 kg
- Hrubá hmotnost: 0,06 kg
- Výška: 14,6 cm
- Délka: 3,6 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání: 2025-04-19
Verze: 0.355

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com