

PHILIPS

Žárovka jantarová
s tradičním vzhledem 28 W,
A160 E27

LED


1800 K

300 lm

15 000 h



8719514313828



Špičková žárovka LED pro domácnost

Tato žárovka Philips LED poskytuje krásné, mimořádně hřejivé světlo, výjimečně dlouhou životnost a okamžité výrazné energetické úspory. Díky teplotě chromatičnosti imitující plamen je dokonalou volbou pro příjemnou atmosféru.

Nepřehlédnutelný design, zajímavý vzhled v zapnutém i vypnutém stavu

- Vypadá dobře zapnutá i vypnutá

Přednosti

Vypadá dobře zapnutá i vypnutá



„Tato nádherná lampa s viditelným vláknem dodá každémístnosti styl a dotek nostalgie. Vypadá dobře zapnutá i vypnutá.“

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Povrchová úprava žárovky: Oranžová
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Rozsah okolní teploty: -20 až +45 °C
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

Záruka

- Záruční lhůta: 2.5 years

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 1800 K
- Jmenovitý světelný tok: 300 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0.5 s
- Kód barvy: 818 | CCT of 1800K
- Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 1800
- Světelný tok: 300 lm
- Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 0,4
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 66

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: Dekorativní

Další charakteristiky

- Značka CE: Ano
- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano

Informace o balení

- EAN: 8719514313828
- EOC: 871951431382800
- Název produktu: LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND

Spotřeba

- Účinník (zlomek): 0.7

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.7
- Napětí: 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 28
- Spotřeba energie: 4,5
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 5

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 293 mm
- Celková délka: 293 mm
- Celková šířka: 162 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 15 000

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Průměr: 162 mm
- Technologie žárovky: LED
- Stmívatelné: Ne
- Hodnota blikání (PstLM): 1
- Frekvence sítě: 50 to 60
- Patice krytky: E27

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514313828
- Čistá hmotnost: 0,23 kg
- Hrubá hmotnost: 0,49 kg
- Výška: 32 cm
- Délka: 18,5 cm
- Šířka: 18,5 cm



Datum vydání:
2026-06-10
Verze: 0.363

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com