

PHILIPS

Kouřová žárovka
s tradičním vzhledem
20 W, A160 E27

LED

1800 K


200 lm

15 000 h

Stmívání



8719514315372



Špičková žárovka LED pro domácnost

Tato žárovka Philips LED poskytuje krásné, mimořádně hřejivé světlo, výjimečně dlouhou životnost a okamžité výrazné energetické úspory. Díky teplotě chromatičnosti imitující plamen je dokonalou volbou pro příjemnou atmosféru.

Stmívatelné a hřejivě teplé bílé světlo


- Stmívatelné a hřejivě teplé bílé světlo

Nepřehlédnutelný design, zajímavý vzhled v zapnutém i vypnutém stavu

- Vypadá dobře zapnutá i vypnutá

Přednosti

Stmívatelné a hřejivě teplé bílé světlo



Navozuje ve vašem pokoji útulnou a hřejivou atmosféru pomocí odstínů extra teplého bílého světla, které se dá stmívat, abyste si vytvořili intimní atmosféru.

Vypadá dobře zapnutá i vypnutá



„Tato nádherná lampa s viditelným vláknem dodá každémístnosti styl a dotek nostalgie. Vypadá dobře zapnutá i vypnutá.“

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Stmívatelné: Ano
- Povrchová úprava žárovky: Kouřová
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Rozsah okolní teploty: -20 až +45 °C
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 1800 K
- Jmenovitý světelný tok: 200 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0,5 s
- Kód barvy: 818 | CCT of 1800K
- Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 1800 K
- Světelný tok: 200 lm
- Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 0,4
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 30 lm/W

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: Stmívatelné, Dekorativní

Další charakteristiky

- Značka CE: Ano
- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano

Informace o balení

- EAN: 8719514315372
- EOC: 871951431537200
- Název produktu: LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Spotřeba

- Účinník (zlomek): 0.7

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.7
- Napětí: 220–240 V
- Ekvivalentní příkon: 20 W
- Spotřeba energie: 6,5 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 7

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 293 mm
- Celková délka: 293 mm
- Celková šířka: 162 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 15 000

Technické údaje

- Frekvence: 50–60
- Průměr: 162 mm
- Stmívatelné: Pouze s určitými stmívači
- Hodnota blikání (PstLM): 1
- Frekvence sítě: 50 to 60
- Patice krytky: E27
- Lze jej použít v uzavřených svítidlech?
No

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514315372
- Čistá hmotnost: 0,23 kg
- Hrubá hmotnost: 0,49 kg
- Výška: 32 cm
- Délka: 18,5 cm
- Šířka: 18,5 cm



Datum vydání: 2025-09-13
Verze: 0.370

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com