

PHILIPS

Čirá žárovka typu svíce
s tradičním vzhledem
40 W, P45 E14

LED

2200–2700 K

470 lm

15 000 h

Stmívání



8719514324398



Užijte si stmívatelné, teplé bílé LED světlo

Číré kryté žárovky Philips LED poskytují krásný, jiskřivý světelný efekt a výjimečně dlouhou životnost. Tyto žárovky vypadají pěkně rozsvícené i zhasnuté a jsou ideální pro dekorativní svítidla s malou patičí E14.

Zvolte udržitelné řešení

- Ušetří až 90 % energie

Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov

- Dokonalé pro dekorativní svítidla

Přednosti

Ušetří až 90 % energie



Světla LED vám ušetří energie, aniž byste obětovali kvalitu světla.

Výměnou stávajících halogenových žárovek nebo zářivek okamžitě ušetříte přes 90 % elektrické energie

Dokonalé pro dekorativní svítidla



Moderní osvětlení LED žárovek Philips typu lustr pro použití v dekorativních svítidlech, jako jsou lustry, stropní ventilátory, osvětlovací lišty a sloupová svítidla.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelný lustrový zdroj
- Patice: E14
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Stmívatelné: Ano
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 90
- Teplota chromatičnosti: 2200–2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 470 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0.5
- Kód barvy: 922–927 | CCT of 2200K–2700K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 138

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: Stmívatelné, WarmGlow

Informace o balení

- EAN: 8719514324398
- EOC: 871951432439800
- Název produktu: LED classic 40W P45 E14 WGD90 CL SRT4

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.6
- Napětí: 220–240 V
- Ekvivalentní příkon: 40
- Štítek energetické účinnosti (EEL): D
- Spotřeba energie: 3.4
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 4

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 80 mm
- Celková délka: 80 mm
- Celková šířka: 45 mm

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 1109144

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514324398
- Čistá hmotnost: 0,02 kg
- Hrubá hmotnost: 0,04 kg
- Výška: 12,7 cm
- Délka: 5,3 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.442

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com