

PHILIPS

Čirá žárovka typu svíce
s tradičním vzhledem
60 W, B35 E14

LED

2200–2700 K


806 lm

15 000 h

Stmívání



8719514324558



Užijte si stmívatelné, teplé bílé LED světlo

Číré svíčky Philips LED poskytují krásný jiskřivý efekt a výjimečně dlouhou životnost. Tyto žárovky vypadají pěkně rozsvícené i zhasnuté a jsou ideální pro lustr s malou patičkou E14.

Zvolte udržitelné řešení

- Ušetří až 90 % energie

Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov

- Ideální pro celkové osvětlení místností

Přednosti

Ušetří až 90 % energie



Světla LED vám ušetří energie, aniž byste obětovali kvalitu světla. Výměnou stávajících halogenových žárovek nebo zářivek okamžitě ušetříte přes 90 % elektrické energie

Ideální pro celkové osvětlení



Moderní osvětlení pomocí standardních LED žárovek Philips pro osvětlení všeho kolem – dokonalá volba pro celkové osvětlení.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér/exteriér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná svíčka
- Patice: E14
- Povrchová úprava žárovky: Číré
- Stmívatelné: Ano
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Design a provedení

- Materiál: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 25 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Baterie součástí balení: Ne
- Výběr požadované barvy: Ano
- Integrované LED: Ano

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 300
- Index podání barev (CRI): 90
- Teplota chromatičnosti: 2200-2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Kód barvy: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 136

Různé

- Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj
- Styl: Klasický
- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: Stmívatelné, WarmGlow

Informace o balení

- EAN: 8719514324558
- EOC: 871951432455800
- Název produktu: LED classic 60W B35 E14 CL WGD90 SRT4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.6
- Napětí: AC 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 60
- Štítek energetické účinnosti (EEL): D
- Spotřeba energie: 5,9
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 6

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 97 mm
- Celková délka: 97 mm
- Celková šířka: 35 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Průměr: 35 mm
- Technologie žárovky: LED
- Kód IP: IP65
- Registrační číslo EPREL: 1109147

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514324558
- Čistá hmotnost: 0,01 kg
- Hrubá hmotnost: 0,03 kg
- Výška: 14,6 cm
- Délka: 4,6 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání: 2026-06-13
Verze: 0.329

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com