

PHILIPS

Žárovka jantarová
s tradičním vzhledem 50 W,
G120 E27

LED

2200 K


640 lm

15 000 h

Stmívání



8719514337831



Špičková žárovka LED pro domácnost

Tato žárovka Philips LED poskytuje krásné, mimořádně hřejivé světlo, výjimečně dlouhou životnost a okamžité výrazné energetické úspory. Díky teplotě chromatičnosti imitující plamen je dokonalou volbou pro příjemnou atmosféru.

Stmívatelné a hřejivě teplé bílé světlo


- Stmívatelné a hřejivě teplé bílé světlo

Nepřehlédnutelný design, zajímavý vzhled v zapnutém i vypnutém stavu

- Vypadá dobře zapnutá i vypnutá

Přednosti

Stmívatelné a hřejivě teplé bílé světlo



Navozuje ve vašem pokoji útulnou a hřejivou atmosféru pomocí odstínů extra teplého bílého světla, které se dá stmívat, abyste si vytvořili intimní atmosféru.

Vypadá dobře zapnutá i vypnutá



„Tato nádherná lampa s viditelným vláknem dodá každémístnosti styl a dotek nostalgie. Vypadá dobře zapnutá i vypnutá.“

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelný kulovitý zdroj
- Patice: E27
- Stmívatelné: Ano
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2200 K
- Jmenovitý světelný tok: 640 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0.5
- Kód barvy: 822 | CCT of 2200K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 87 lm/W

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: Stmívatelné, Dekorativní

Informace o balení

- EAN: 8719514337831
- EOC: 871951433783100
- Název produktu: LEDCLA 50W G120 E27 922 GOLD SP 1PF/4

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.5
- Napětí: 220–240 V
- Ekvivalentní příkon: 50 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F
- Spotřeba energie: 7,3 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 8

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 178 mm
- Celková délka: 178 mm
- Celková šířka: 125 mm

Technické údaje

- Frekvence: 50–60
- Registrační číslo EPREL: 574381



Datum vydání:
2025-08-30
Verze: 0.322

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com