



## Superslim Ceiling 16 W

Chytré stropní svítidlo WiZ Super Slim vám rozjasní domácnost nastavitelným teplým nebo studeným bílým světlem. Můžete jej snadno ovládat pomocí aplikace WiZ nebo hlasovými povely.

## VÝHODY VÝROBKŮ

- Volitelná teplota bílého světla
- Rozměry: Ø 292
- IP20/plast/černá




## Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



## Sledujte svou spotřebu energie

Získejte v aplikaci WiZ přehled o spotřebě energie svítidel. Snadno se dostanete k přehledu za týden nebo určitý den, abyste měli spotřebu energie v domácnosti lépe pod kontrolou.



## Navodte si dokonalou světelnou scénu

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů si můžete navodit ideální světelnou atmosféru na každý okamžik dne. Prostě si novou scénu uložte a kdykoli si ji můžete přes aplikaci WiZ nebo hlasem znovu vybrat.



## Navodte tu správnou atmosféru bílým světlem, které se dá nastavit od teplé až po studenou

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé (od povzbuzující chladné až po měkkou teplou), případně si jednoduše zvolit některý z přednastavených režimů (jako je Soustředění nebo Relaxace), a navodit si tak ideální atmosféru k čemukoli, co právě děláte.



## Tlumte chytrá světla i bez stmívače

Světla ztlumte na požadovanou úroveň jednoduše přes chytrý telefon, ovládací příslušenství WiZ nebo hlasem. Nemusíte instalovat žádný drahý stmívač.



## Ovládejte chytré osvětlení, jak se vám hodí

Díky technologii WiZ se dá chytré osvětlení ovládat několika způsoby. Světla můžete nastavovat přes chytrý telefon, hlasem, dálkovým ovládáním WiZ nebo pomocí stávajícího nástěnného vypínače přepínáte mezi dvěma oblíbenými režimy. Je kompatibilní s aplikací Google Home, asistentem Alexa a zkratkami pro Siri v aplikaci Siri Shortcuts.

## SPECIFIKACE

### CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér  
Stmívatelné: Ano

### DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: Černá  
Materiál: Kov Plast

### ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 20 rok  
Faktor poklesu světelného toku: 70%  
Počet cyklů zapnutí: 20 000  
Nominální životnost: 20 000

### OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano  
Integrované LED: Ano  
Obsahuje dálkové ovládání: Ne  
Solární energie: Ne  
Warm glow stmívatelné světlo: Ne

### CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Index podání barev (CRI):  $\geq 80$   
Teplota chromatičnosti: 2700-6500 K  
Doba zahřívání do 60 % světla: 2  
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 93

### RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Ložnice  
Jídelna Obývací pokoj Dětský pokoj

### DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 130 mA

### SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinnost: 0.5  
Napětí: 220-240 V

### ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,58 kg  
Celková výška: 23 mm

### SERVIS

Záruka: 2 roky

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Průměr: 292 mm  
Celkový světelný tok svítidla: 1500  
Technologie žárovky: LED  
Barva světla: Nastavitelné bílé světlo  
Příkon žárovky: 16  
Kód IP: IP20  
Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

### ŽÁROVKA

Upgradovatelný software: Ano

### PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes  
Wi-Fi: 802.11b/g/n  
Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení  
Max. počet příslušenství: 9999  
Kompatibilní operační systémy: iOS  
Android  
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)  
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Enki Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts  
Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

### ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8719514338036  
Čistá hmotnost: 0,59 kg  
Hrubá hmotnost: 0,69 kg  
Výška: 30 cm  
Délka: 2,8 cm  
Šířka: 29,5 cm