

## Adria Ceiling 17 W

Stmívatelné stropní svítidlo WiZ Adria můžete stmívat i bez stmívače! Při použití Wi-Fi můžete světlo v místnosti ztlumit nebo rozjasnit pomocí aplikace WiZ nebo hlasovými povely.


## VÝHODY VÝROBKŮ

- Měkká bílá
- Rozměry: Ø 320
- IP20/plast/bílá




## Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



## Sledujte svou spotřebu energie

Získejte v aplikaci WiZ přehled o spotřebě energie svídel. Snadno se dostanete k přehledu za týden nebo určitý den, abyste měli spotřebu energie v domácnosti lépe pod kontrolou.



## Navodte si dokonalou světelnou scénu

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů si můžete navodit ideální světelnou atmosféru na každý okamžik dne. Prostě si novou scénu uložte a kdykoli si ji můžete přes aplikaci WiZ nebo hlasem znovu vybrat.




## Projasněte si život měkkým a teplým bílým světlem

Teplé bílé světlo vytvoří útulnou atmosféru. Chytré světlo, které se snadno přizpůsobí vaší každodenní činnosti.



## Tlumte chytrá světla i bez stmívače

Světla ztlumte na požadovanou úroveň jednoduše přes chytrý telefon, ovládací příslušenství WiZ nebo hlasem. Nemusíte instalovat žádný drahý stmívač.



## Ovládejte chytré osvětlení, jak se vám hodí

Díky technologii WiZ se dá chytré osvětlení ovládat několika způsoby. Světla můžete nastavovat přes chytrý telefon, hlasem, dálkovým ovládáním WiZ nebo pomocí stávajícího nástěnného vypínače přepínáte mezi dvěma oblíbenými režimy. Je kompatibilní s aplikací Google Home, asistentem Alexa a zkratkami pro Siri v aplikaci Siri Shortcuts.

## SPECIFIKACE

### CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér  
Stmívatelné: Ano

### DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: White  
Materiál: Kov Plast

### ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok  
Faktor poklesu světelného toku: 70%  
Počet cyklů zapnutí: 15 000  
Nominální životnost: 15 000

### OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano  
Integrované LED: Ano  
Obsahuje dálkové ovládání: Ne  
Solární energie: Ne  
Warm glow stmívatelné světlo: Ne

### CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Index podání barev (CRI):  $\geq 80$   
Teplota chromatičnosti: 2700 K  
Doba zahřívání do 60 % světla: 2  
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 94

### RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Ložnice  
Jídelna Obývací pokoj Dětský pokoj

### DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 143 mA

### SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.5  
Napětí: 220-240 V

### ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,45 kg  
Celková výška: 68 mm

### SERVIS

Záruka: 2 roky

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Průměr: 320 mm  
Celkový světelný tok svítidla: 1600  
Technologie žárovky: LED  
Barva světla: Teplé bílé světlo  
Příkon žárovky: 17  
Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů  
Třída ochrany: Třída I – uzemnění

### ŽÁROVKA

Upgradovatelný software: Ano

### PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes  
Wi-Fi: 802.11b/g/n  
Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení  
Max. počet příslušenství: 9999  
Kompatibilní operační systémy: iOS  
Android  
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)  
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Enki Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts  
Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

### ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8719514338050  
Čistá hmotnost: 0,42 kg  
Hrubá hmotnost: 0,64 kg  
Výška: 35,2 cm  
Délka: 7,2 cm  
Šířka: 35,2 cm