

PHILIPS

Žárovka

UltraEfficient

4–60 W

E27

White

Light that's **easy**
on your eyes



*Designed for the comfort of your eyes.
See below for more information.

8719514343788



Číré svíčkové LED žárovky dodají vašemu domovu novou jiskru.

LED žárovky Philips poskytují krásné hřejivé bílé světlo, výjimečně dlouhou životnost a okamžité výrazné energetické úspory. Díky čistému a elegantnímu designu je tato žárovka ideální náhradou za číré obyčejné žárovky.

Zvolte udržitelné řešení

- Lepší pro vaši peněženku i pro planetu
- Žárovky s dlouhou životností – až 50 let

Nepřehlédnutelný design, zajímavý vzhled v zapnutém i vypnutém stavu

- Klasické skleněné svítidlo LED

Přednosti

Uspoří až 90 % energie

V porovnání s klasickými žárovkami dosahuje technologie LED až 90 % úspory. Zaplatí tedy samu sebe a šetří vaše peníze rok za rokem. Pomáhá také chránit životní prostředí.

Žárovky s dlouhou životností – až 50 let

Díky životnosti až 50 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní osvětlení až 50 let.

Provedení s čirým sklem

Oblíbené provedení, očekávaný výkon. Klasický design s čirým sklem, který napodobuje krásné jiskřivé světlo tradičních žárovek, se dokonale hodí do každé místnosti v domácnosti.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Typ skla: Čirá
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Materiál žárovky: Sklo

Rozměry zářivky

- Výška: 10,5 cm
- Šířka: 6 cm

Design a provedení

- Materiál: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 500 000
- Nominální životnost: 50 000 h

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 3000 K
- Jmenovitý světelný tok: 840 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 830 | CCT of 3000K

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: UltraEfficient, EyeComfort

Další charakteristiky

- Účinnost: 210 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8719514343788
- EOC: 871951434378800
- Název produktu: LED CLA 60W A60 E27 3000K CL EELA SRT4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.4
- Napětí: 220–240 V
- Příkon: 4 W
- Ekvivalentní příkon: 60 W
- Označení energetické účinnosti (EEL): A

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 10,5 cm

Technické údaje

- Frekvence: 50–60 Hz
- Registrační číslo databáze EPREL: 1370029

Žárovka

- Konzistence barev: 6

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514343788
- Čistá hmotnost: 0,03 kg
- Hrubá hmotnost: 0,05 kg
- Výška: 14,6 cm
- Délka: 6,5 cm
- Šířka: 6,3 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929003066701



Datum vydání: 2024-04-12
Verze: 0.256

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com