

# PHILIPS

Svíčková žárovka Filament  
oranžová 4,9 W (ekv. 25 W)  
C35 E14

Smart LED

Laditelná bílá

Sklo

Stačí zapojit a spustit

Ovládání pomocí aplikace WiZ  
nebo hlasem



8719514372085



## Vyberte si z odstínů teplého nebo studeného bílého světla

S žárovkami Philips Smart LED ve tvaru svíčky s tradičním vzhledem s patičí E14 se vaše menší svítidla rozsvítí jantarovou září chytrého světla. Žárovka má technologii WiZ Connected. Ovládejte jej pomocí aplikace WiZ nebo hlasovými povely a můžete také používat přednastavené režimy osvětlení.

### Jednoduché nastavení

- Snadná instalace a propojení s vaší stávající Wi-Fi sítí.

### Chytré ovládání

- Ovládání odkudkoli přes chytrý telefon
- Ovládání hlasem prostřednictvím asistentů Asistent Google, Alexa nebo Siri Shortcuts

### Chytré funkce

- Chytré stmívání přes aplikaci, stmívač nebo hlasem
- Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů
- Monitorování spotřeby

**Světelné režimy**

- Nastavitelné teplé až chladné bílé světlo a přednastavené režimy
- Přednastavené dynamické světelné režimy vám umožní přizpůsobovat scény.

# Přednosti

## Stačí zapojit a spustit

WiZ funguje s vaším stávajícím routerem Wi-Fi, není zapotřebí žádné další zařízení. Stačí nové světlo zapojit, stáhnout aplikaci WiZ a je hotovo!

## Ovládání odkudkoli

Světla WiZ můžete ovládat z chytrého telefonu odkudkoli. Před odchodem z domova si už nemusíte dělat starosti, jestli jste nenechali někde rozsvíceno. Aplikace WiZ je k dispozici pro iOS a Android.

## Hlasové ovládání

Ovládejte světla hlasem a asistenty Asistent Google, Amazon Alexa nebo Siri Shortcuts, abyste měli dokonalé pohodlí. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete vypínat a zapínat světla, zjasňovat je i tlumit, měnit jejich barvu nebo si nastavit vlastní světelné scény.

## Chytré stmívání

Světla můžete ztlumit na požadovanou úroveň pomocí chytrého telefonu, ovládání WiZmote nebo hlasu. Není zapotřebí instalovat drahý stmívač.

## Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů

Automatizuje osvětlení podle svých denních nebo týdenních rutin. Můžete si naplánovat, aby se světla rozsvítila, než dorazíte domů, a zůstala vypnutá, když je nepotřebujete.

## Monitorování spotřeby

Aplikace WiZ zaznamenává energetickou spotřebu vašich světel. Můžete si prohlédnout týdenní nebo denní přehled a chytře si naplánovat osvětlení tak, abyste optimalizovali spotřebu energie v domácnosti.

## Nastavitelné teplé až chladné bílé světlo a přednastavené režimy

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé, od povzbuzující chladné až po měkkou teplou, nebo jednoduše zvolit jeden z přednastavených režimů, jako je Soustředění nebo Relaxace, a vytvořit tak ideální atmosféru pro svou činnost.

## Přizpůsobené scény

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů můžete vytvořit ideální světelnou atmosféru pro každý okamžik dne. Scénu si můžete uložit a kdykoli znovu vyvolat pomocí aplikace, zařízení WiZmote nebo hlasu.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: C35
- Patice: E14
- Typ skla: Jantarová
- Povrchová úprava žárovky: Oranžová
- Stmívatelné: Ano

## Rozměry zářivky

- Hmotnost: 0,03 kg

## Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 15 000

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano
- Solární energie: Ne
- Warm glow stmívatelné světlo: Ne

## Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): ≥90
- Teplota chromatičnosti: 2000–5000 K
- Kategorie barvy světla: Nastavitelná bílá
- Jmenovitý světelný tok: 370 lm
- Doba náběhu: <0.5 s
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 75

## Různé

- EyeComfort: Ano

## Další charakteristiky

- Proud žárovky: 33 mA

**Informace o balení**

- EAN: 8719514372085
- EOC: 871951437208500
- Název produktu: PHI WFB 25W C35 E14 920-50 Amb 1PF/6

**Spotřeba elektrické energie**

- Účinnost: 0.5
- Napětí: 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 25 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): G
- Spotřeba energie: 4,9 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 5

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Celková výška: 113 mm
- Celková délka: 113 mm
- Celková šířka: 35 mm

**Jmenovité hodnoty**

- Jmenovitá životnost: 15 000
- Jmenovitý světelný tok: 370 lm
- Jmenovitý výkon: 4.9 W

**Servis**

- Záruka: 2 roky

**Technické údaje**

- Frekvence: 50-60
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 1901129

**Žárovka**

- Upgradovatelný software: Ano

**Podporované systémy**

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
- Max. počet příslušenství: 9999
- Kompatibilní operační systémy: iOS, Android
- Komunikační protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8719514372085
- Čistá hmotnost: 0,03 kg
- Hrubá hmotnost: 0,07 kg
- Výška: 16 cm
- Délka: 7 cm
- Šířka: 7 cm



Datum vydání:  
2026-05-30  
Verze: 0.205

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)