

PHILIPS

Kulová žárovka Filament
čirá 7 W (ekv. 60 W) G125
E27

Smart LED

Laditelná bílá


Sklo

Stačí zapojit a spustit

Ovládání pomocí aplikace WiZ
nebo hlasem



8719514372108



Vyberte si z odstínů teplého nebo studeného bílého světla

Pokud si chcete zařídit osvětlení v retro stylu, vyberte si tyto velké filamentové žárovky Philips Smart LED. Žárovky mají technologii WiZ Connected. Ovládejte je pomocí aplikace WiZ nebo hlasovými povely a můžete také používat přednastavené režimy osvětlení.

Jednoduché nastavení

- Snadná instalace a propojení s vaší stávající Wi-Fi sítí.

Chytré ovládání

- Ovládání odkudkoli přes chytrý telefon
- Ovládání hlasem prostřednictvím asistentů Asistent Google, Alexa nebo Siri Shortcuts

Chytré funkce

- Chytré stmívání přes aplikaci, stmívač nebo hlasem
- Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů
- Monitorování spotřeby

Světelné režimy

- Nastavitelné teplé až chladné bílé světlo a přednastavené režimy
- Přednastavené dynamické světelné režimy vám umožní přizpůsobovat scény.

Přednosti

Stačí zapojit a spustit

WiZ funguje s vaším stávajícím routerem Wi-Fi, není zapotřebí žádné další zařízení. Stačí nové světlo zapojit, stáhnout aplikaci WiZ a je hotovo!

Ovládání odkudkoli

Světla WiZ můžete ovládat z chytrého telefonu odkudkoli. Před odchodem z domova si už nemusíte dělat starosti, jestli jste nenechali někde rozsvíceno. Aplikace WiZ je k dispozici pro iOS a Android.

Hlasové ovládání

Ovládejte světla hlasem a asistenty Asistent Google, Amazon Alexa nebo Siri Shortcuts, abyste měli dokonalé pohodlí. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete vypínat a zapínat světla, zjasňovat je i tlumit, měnit jejich barvu nebo si nastavit vlastní světelné scény.

Chytré stmívání

Světla můžete ztlumit na požadovanou úroveň pomocí chytrého telefonu, ovládání WiZmote nebo hlasu. Není zapotřebí instalovat drahý stmívač.

Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů

Automatizuje osvětlení podle svých denních nebo týdenních rutin. Můžete si naplánovat, aby se světla rozsvítila, než dorazíte domů, a zůstala vypnutá, když je nepotřebujete.

Monitorování spotřeby

Aplikace WiZ zaznamenává energetickou spotřebu vašich světel. Můžete si prohlédnout týdenní nebo denní přehled a chytře si naplánovat osvětlení tak, abyste optimalizovali spotřebu energie v domácnosti.

Nastavitelné teplé až chladné bílé světlo a přednastavené režimy

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé, od povzbuzující chladné až po měkkou teplou, nebo jednoduše zvolit jeden z přednastavených režimů, jako je Soustředění nebo Relaxace, a vytvořit tak ideální atmosféru pro svou činnost.

Přizpůsobené scény

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů můžete vytvořit ideální světelnou atmosféru pro každý okamžik dne. Scénu si můžete uložit a kdykoli znovu vyvolat pomocí aplikace, zařízení WiZmote nebo hlasu.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: G125
- Patice: E27
- Typ skla: Čiré
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Stmívatelné: Ano

Rozměry zářivky

- Hmotnost: 0,115 kg

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 15 000

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano
- Solární energie: Ne
- Warm glow stmívatelné světlo: Ne

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): ≥ 90
- Teplota chromatičnosti: 2700–6500 K
- Kategorie barvy světla: Nastavitelná bílá
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Doba náběhu: < 0.5 s
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 115

Různé

- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 43 mA

Informace o balení

- EAN: 8719514372108
- EOC: 871951437210800
- Název produktu: PHI WFB 60W G125 E27 927-65 CL 1PF/6

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5
- Napětí: 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 60 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): E
- Spotřeba energie: 7 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 7

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 180 mm
- Celková délka: 180 mm
- Celková šířka: 125 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 15 000
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Jmenovitý výkon: 7 W

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 1901131

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ano

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
- Max. počet příslušenství: 9999
- Kompatibilní operační systémy: iOS, Android
- Komunikační protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514372108
- Čistá hmotnost: 0,12 kg
- Hrubá hmotnost: 0,2 kg
- Výška: 22,5 cm
- Délka: 12,8 cm
- Šířka: 12,8 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.177

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenes odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com