

PHILIPS

Bodové světlo 4,7 W
(ekv. 50 W) PAR16 GU10

Smart LED

Teplá bílá

Plast

Stačí zapojit a spustit

Ovládání pomocí aplikace WiZ
nebo hlasem



8719514372306



Dopřejte si příjemné a teplé bílé světlo

S chytrými žárovkami Philips Smart LED GU10 se zapuštěná svítidla a bodová světla ve vaší domácnosti rozzáří rozptýleným, stmívatelným teplým bílým světlem. Žárovky mají technologii WiZ Connected. Při použití Wi-Fi je můžete ovládat pomocí aplikace WiZ nebo hlasovými povely.

Jednoduché nastavení

- Snadná instalace a propojení s vaší stávající Wi-Fi sítí.

Chytré ovládání

- Ovládání odkudkoli přes chytrý telefon
- Ovládání hlasem prostřednictvím asistentů Asistent Google, Alexa nebo Siri Shortcuts

Chytré funkce

- Chytré stmívání přes aplikaci, stmívač nebo hlasem
- Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů
- Monitorování spotřeby

Světelné režimy

- Přednastavené dynamické světelné režimy vám umožní přizpůsobovat scény.
- Měkké teplé bílé světlo

Přednosti

Stačí zapojit a spustit

WiZ funguje s vaším stávajícím routerem Wi-Fi, není zapotřebí žádné další zařízení. Stačí nové světlo zapojit, stáhnout aplikaci WiZ a je hotovo!

Ovládání odkudkoli

Světla WiZ můžete ovládat z chytrého telefonu odkudkoli. Před odchodem z domova si už nemusíte dělat starosti, jestli jste nenechali někde rozsvíceno. Aplikace WiZ je k dispozici pro iOS a Android.

Hlasové ovládání

Ovládejte světla hlasem a asistenty Asistent Google, Amazon Alexa nebo Siri Shortcuts, abyste měli dokonalé pohodlí. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete vypínat a zapínat světla, zjasňovat je i tlumit, měnit jejich barvu nebo si nastavit vlastní světelné scény.

Chytré stmívání

Světla můžete ztlumit na požadovanou úroveň pomocí chytrého telefonu, ovládání WiZmote nebo hlasu. Není zapotřebí instalovat drahý stmívač.

Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů

Automatizuje osvětlení podle svých denních nebo týdenních rutin. Můžete si naplánovat, aby se světla rozsvítila, než dorazíte domů, a zůstala vypnutá, když je nepotřebujete.

Monitorování spotřeby

Aplikace WiZ zaznamenává energetickou spotřebu vašich světel. Můžete si prohlédnout týdenní nebo denní přehled a chytře si naplánovat osvětlení tak, abyste optimalizovali spotřebu energie v domácnosti.

Přizpůsobené scény

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů můžete vytvořit ideální světelnou atmosféru pro každý okamžik dne. Scénu si můžete uložit a kdykoli znovu vyvolat pomocí aplikace, zařízení WiZmote nebo hlasu.

Měkké teplé bílé světlo

Teplé bílé světlo vytvoří útulnou atmosféru. Chytré světlo, které se jednoduše přizpůsobí vaší činnosti.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: PAR16
- Patice: GU10
- Technologie: Smart Wi-Fi
- Stmívatelné: Pouze s určitými stmívači

Rozměry zářivky

- Výška: 5,8 cm
- Hmotnost: 0,05 kg
- Šířka: 5 cm

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000 h

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 36 stupňů
- Konzistence barev: 6SDCM
- Index podání barev (CRI): 90
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Kategorie barvy světla: Měkká bílá
- Jmenovitý světelný tok: 345 lm
- Doba náběhu: <0.5 s
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla

Různé

- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 40 mA
- Účinnost: 73 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8719514372306
- EOC: 871951437230600
- Název produktu: PHI WFB 50W GU10 927 DIM 1PF/6

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.51
- Napětí: 220–240 V
- Příkon: 4,7 W
- Ekvivalentní příkon: 50 W
- Označení energetické účinnosti (EEL): F

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 5,8 cm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitý vyzařovací úhel: 36 stupňů
- Jmenovitá životnost: 15 000 h
- Jmenovitý světelný tok: 345 lm
- Jmenovitá špičková intenzita: 550 cd
- Jmenovitý výkon: 4.7 W

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Frekvence: 50–60 Hz
- Registrační číslo databáze EPREL: 584538

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514372306
- Čistá hmotnost: 0,05 kg
- Hrubá hmotnost: 0,09 kg
- Výška: 16 cm
- Délka: 7 cm
- Šířka: 7 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929002448121



Datum vydání:
2024-04-20
Verze: 0.144

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesie odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com