

PHILIPS

Bodové světlo 4,7 W
(ekv. 50 W) PAR16 GU10

Smart LED

Kompletní spektrum barev

Plast

Stačí zapojit a spustit

Ovládání pomocí aplikace WiZ
nebo hlasem



8719514372344



Barevné světlo, které ladí s vaší náladou

S chytrými barevnými žárovkami Philips Smart LED GU10 se zapuštěná svítidla a bodová světla ve vaší domácnosti rozzáří rozptýleným barevným světlem. Žárovky mají technologii WiZ Connected. Při použití Wi-Fi je můžete ovládat pomocí aplikace WiZ nebo hlasovými povely.

Jednoduché nastavení

- Snadná instalace a propojení s vaší stávající Wi-Fi sítí.

Chytré ovládání

- Ovládání odkudkoli přes chytrý telefon
- Ovládání hlasem prostřednictvím asistentů Asistent Google, Alexa nebo Siri Shortcuts

Chytré funkce

- Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů
- Přednastavené funkce pro lepší pohodu

Světelné režimy

- Nastavitelné teplé až chladné bílé světlo a přednastavené režimy
- Miliony barev a dynamické světelné režimy
- Přednastavené dynamické světelné režimy vám umožní přizpůsobovat scény.

Přednosti

Stačí zapojit a spustit

WiZ funguje s vaším stávajícím routerem Wi-Fi, není zapotřebí žádné další zařízení. Stačí nové světlo zapojit, stáhnout aplikaci WiZ a je hotovo!

Ovládání odkudkoli

Světla WiZ můžete ovládat z chytrého telefonu odkudkoli. Před odchodem z domova si už nemusíte dělat starosti, jestli jste nenechali někde rozsvíceno. Aplikace WiZ je k dispozici pro iOS a Android.

Hlasové ovládání

Ovládejte světla hlasem a asistenty Asistent Google, Amazon Alexa nebo Siri Shortcuts, abyste měli dokonalé pohodlí. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete vypínat a zapínat světla, zjasňovat je i tlumit, měnit jejich barvu nebo si nastavit vlastní světelné scény.

Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů

Automatizuje osvětlení podle svých denních nebo týdenních rutin. Můžete si naplánovat, aby se světla rozsvítila, než dorazíte domů, a zůstala vypnutá, když je nepotřebujete.

Přednastavené funkce pro lepší pohodu

Přednastavené funkce pro zdraví a pohodu v aplikaci WiZ vybírají nejvhodnější osvětlení pro vaše cirkadiánní rytmy v průběhu dne. WiZ zapne jasné denní světlo, když potřebujete nabrat energii a soustředit se, a plynule přejde na měkké teplé světlo, které přispěje k uvolnění a lepšímu spánku.

Nastavitelné teplé až chladné bílé světlo a přednastavené režimy

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé, od povzbuzující chladné až po měkkou teplou, nebo jednoduše zvolit jeden z přednastavených režimů, jako je Soustředění nebo Relaxace, a vytvořit tak ideální atmosféru pro svou činnost.

Miliony barev a dynamické světelné režimy

Vyberte si z palety milionů barev a vytvořte si doma úžasnou atmosféru. Vychutnejte si jemné přechody, kterými naše efekty dynamického osvětlení ožíví vaše prostředí.

Přízpusobené scény

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů můžete vytvořit ideální světelnou atmosféru pro každý okamžik dne. Scénu si můžete uložit a kdykoli znovu vyvolat pomocí aplikace, zařízení WiZmote nebo hlasu.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: PAR16
- Patice: GU10
- Technologie: Smart Wi-Fi
- Stmívatelné: Pouze s určitými stmívači

Rozměry zářivky

- Výška: 5,8 cm
- Hmotnost: 0,05 kg
- Šířka: 5 cm

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000 h

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 36 stupňů
- Konzistence barev: 6SDCM
- Index podání barev (CRI): 90
- Teplota chromatičnosti: 2200-6500 K
- Kategorie barvy světla: Kompletní spektrum barev
- Jmenovitý světelný tok: 345 lm
- Doba náběhu: <0.5 s
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla

Různé

- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 40 mA
- Účinnost: 73 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8719514372344
- EOC: 871951437234400
- Název produktu: PHI WFB 50W GU10 922-65 RGB 1PF/6

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.51
- Napětí: 220-240 V
- Příkon: 4,7 W
- Ekvivalentní příkon: 50 W
- Označení energetické účinnosti (EEL): F

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 5,8 cm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitý vyzařovací úhel: 36 stupňů
- Jmenovitá životnost: 15 000 h
- Jmenovitý světelný tok: 345 lm
- Jmenovitá špičková intenzita: 550 cd
- Jmenovitý výkon: 4.7 W

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Frekvence: 50-60 Hz
- Registrační číslo databáze EPREL: 584542

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514372344
- Čistá hmotnost: 0,05 kg
- Hrubá hmotnost: 0,09 kg
- Výška: 16 cm
- Délka: 7 cm
- Šířka: 7 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929002448421



Datum vydání:
2024-04-20
Verze: 0.173

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com