

# PHILIPS

Žárovka 13 W (ekv.  
100 W) A67 E27

Smart LED

Kompletní spektrum barev

Plast

Stačí zapojit a spustit

Ovládání pomocí aplikace WiZ  
nebo hlasem



8719514372542



## Barevné světlo, které ladí s vaší náladou

Chytré žárovky Philips Smart LED A67 s vysokým světelným výkonem jsou vhodné pro standardní domácí svítidla a dodají vám celé spektrum barevného světla. Žárovky mají technologii WiZ Connected. Při použití Wi-Fi je můžete ovládat pomocí aplikace WiZ nebo hlasovými povely.

### Jednoduché nastavení

- Snadná instalace a propojení s vaší stávající Wi-Fi sítí.

### Chytré ovládání

- Ovládání odkudkoli přes chytrý telefon
- Ovládání hlasem prostřednictvím asistentů Asistent Google, Alexa nebo Siri Shortcuts

### Chytré funkce

- Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů
- Přednastavené funkce pro lepší pohodu

### Světelné režimy

- Nastavitelné teplé až chladné bílé světlo a přednastavené režimy
- Miliony barev a dynamické světelné režimy
- Přednastavené dynamické světelné režimy vám umožní přizpůsobovat scény.

# Přednosti

## Stačí zapojit a spustit

WiZ funguje s vaším stávajícím routerem Wi-Fi, není zapotřebí žádné další zařízení. Stačí nové světlo zapojit, stáhnout aplikaci WiZ a je hotovo!

## Ovládání odkudkoli

Světla WiZ můžete ovládat z chytrého telefonu odkudkoli. Před odchodem z domova si už nemusíte dělat starosti, jestli jste nenechali někde rozsvíceno. Aplikace WiZ je k dispozici pro iOS a Android.

## Hlasové ovládání

Ovládejte světla hlasem a asistenty Asistent Google, Amazon Alexa nebo Siri Shortcuts, abyste měli dokonalé pohodlí. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete vypínat a zapínat světla, zjasňovat je i tlumit, měnit jejich barvu nebo si nastavit vlastní světelné scény.

## Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů

Automatizuje osvětlení podle svých denních nebo týdenních rutin. Můžete si naplánovat, aby se světla rozsvítila, než dorazíte domů, a zůstala vypnutá, když je nepotřebujete.

## Přednastavené funkce pro lepší pohodu

Přednastavené funkce pro zdraví a pohodu v aplikaci WiZ vybírají nejvhodnější osvětlení pro vaše cirkadiánní rytmy v průběhu dne. WiZ zapne jasné denní světlo, když potřebujete nabrat energii a soustředit se, a plynule přejde na měkké teplé světlo, které přispěje k uvolnění a lepšímu spánku.

## Nastavitelné teplé až chladné bílé světlo a přednastavené režimy

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé, od povzbuzující chladné až po měkkou teplou, nebo jednoduše zvolit jeden z přednastavených režimů, jako je Soustředění nebo Relaxace, a vytvořit tak ideální atmosféru pro svou činnost.

## Miliony barev a dynamické světelné režimy

Vyberte si z palety milionů barev a vytvořte si doma úžasnou atmosféru. Vychutnejte si jemné přechody, kterými naše efekty dynamického osvětlení ožíví vaše prostředí.

## Přízpůsobené scény

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů můžete vytvořit ideální světelnou atmosféru pro každý okamžik dne. Scénu si můžete uložit a kdykoli znovu vyvolat pomocí aplikace, zařízení WiZmote nebo hlasu.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: A67
- Patice: E27
- Typ skla: Chladná
- Stmívatelné: Ano
- Povrchová úprava žárovky: Matná

## Rozměry zářivky

- Hmotnost: 0,108 kg

## Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

## Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): ≥90
- Teplota chromatičnosti: 2200–6500 K
- Kategorie barvy světla: Kompletní spektrum barev
- Jmenovitý světelný tok: 1521 lm
- Doba náběhu: <0.5 s
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 117 lm/W

## Různé

- EyeComfort: Ano

## Další charakteristiky

- Proud žárovky: 110 mA

**Informace o balení**

- EAN: 8719514372542
- EOC: 871951437254200
- Název produktu: PHI WFB 100W A67 E27 922-65 RGB 1PF/6

**Spotřeba elektrické energie**

- Účinník: 0.55
- Napětí: 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 100 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): E
- Spotřeba energie: 13 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 13

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Celková výška: 142 mm
- Celková délka: 142 mm
- Celková šířka: 77 mm

**Jmenovité hodnoty**

- Jmenovitá životnost: 15 000
- Jmenovitý světelný tok: 1521 lm
- Jmenovitý výkon: 13 W

**Servis**

- Záruka: 2 roky

**Technické údaje**

- Frekvence: 50-60
- Registrační číslo EPREL: 1901115

**Podporované systémy**

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. počet příslušenství: 9999
- Komunikační protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)



Datum vydání:  
2025-08-30  
Verze: 0.166

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesie odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)