

PHILIPS

Kulová žárovka 11 W
(ekv. 75 W) G95 E27

Smart LED

Laditelná bílá

Plast

Stačí zapojit a spustit

Ovládání pomocí aplikace WiZ
nebo hlasem



8719514372603



Vyberte si z odstínů teplého nebo studeného bílého světla

Chytrá kulovitá žárovka Philips Smart LED G95 vám projasní jakoukoli místnost teplým nebo studeným bílým světlem. Žárovka má technologii WiZ Connected. Při použití Wi-Fi ji můžete ovládat pomocí aplikace WiZ nebo hlasovými povely.

Jednoduché nastavení

- Snadná instalace a propojení s vaší stávající Wi-Fi sítí.

Chytré ovládání

- Ovládání odkudkoli přes chytrý telefon
- Ovládání hlasem prostřednictvím asistentů Asistent Google, Alexa nebo Siri Shortcuts

Chytré funkce

- Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů
- Monitorování spotřeby
- Přednastavené funkce pro lepší pohodu

Světelné režimy

- Nastavitelné teplé až chladné bílé světlo a přednastavené režimy
- Přednastavené dynamické světelné režimy vám umožní přizpůsobovat scény.

Přednosti

Stačí zapojit a spustit

WiZ funguje s vaším stávajícím routerem Wi-Fi, není zapotřebí žádné další zařízení. Stačí nové světlo zapojit, stáhnout aplikaci WiZ a je hotovo!

Ovládání odkudkoli

Světla WiZ můžete ovládat z chytrého telefonu odkudkoli. Před odchodem z domova si už nemusíte dělat starosti, jestli jste nenechali někde rozsvíceno. Aplikace WiZ je k dispozici pro iOS a Android.

Hlasové ovládání

Ovládejte světla hlasem a asistenty Asistent Google, Amazon Alexa nebo Siri Shortcuts, abyste měli dokonalé pohodlí. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete vypínat a zapínat světla, zjasňovat je i tlumit, měnit jejich barvu nebo si nastavit vlastní světelné scény.

Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů

Automatizuje osvětlení podle svých denních nebo týdenních rutin. Můžete si naplánovat, aby se světla rozsvítila, než dorazíte domů, a zůstala vypnutá, když je nepotřebujete.

Monitorování spotřeby

Aplikace WiZ zaznamenává energetickou spotřebu vašich světel. Můžete si prohlédnout týdenní nebo denní přehled a chytře si naplánovat osvětlení tak, abyste optimalizovali spotřebu energie v domácnosti.

Přednastavené funkce pro lepší pohodu

Přednastavené funkce pro zdraví a pohodu v aplikaci WiZ vybírají nejvhodnější osvětlení pro vaše cirkadiánní rytmy v průběhu dne. WiZ zapne jasné denní světlo, když potřebujete nabrat energii a soustředit se, a plynule přejde na měkké teplé světlo, které přispěje k uvolnění a lepšímu spánku.

Nastavitelné teplé až chladné bílé světlo a přednastavené režimy

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé, od povzbuzující chladné až po měkkou teplou, nebo jednoduše zvolit jeden z přednastavených režimů, jako je Soustředění nebo Relaxace, a vytvořit tak ideální atmosféru pro svou činnost.

Přizpůsobené scény

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů můžete vytvořit ideální světelnou atmosféru pro každý okamžik dne. Scénu si můžete uložit a kdykoli znovu vyvolat pomocí aplikace, zařízení WiZmote nebo hlasu.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: G95
- Patice: E27
- Technologie: Smart Wi-Fi
- Typ skla: Chladná
- Stmívatelné: Pouze s určitými stmívači

Rozměry zářivky

- Výška: 13,9 cm
- Hmotnost: 0,13 kg
- Šířka: 9,5 cm

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 25 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 25 000 h

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 90
- Teplota chromatičnosti: 2700–6500 K
- Kategorie barvy světla: Nastavitelná bílá
- Jmenovitý světelný tok: 1055 lm
- Doba náběhu: <0.5 s
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla

Různé

- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 95 mA
- Účinnost: 95 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8719514372603
- EOC: 871951437260300
- Název produktu: PHI WFB 75W G95 E27 927-65 TW 1PF/6

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.51
- Napětí: 220-240 V
- Příkon: 11 W
- Ekvivalentní příkon: 75 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 13,9 cm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 25 000 h
- Jmenovitý světelný tok: 1055 lm
- Jmenovitý výkon: 11 W

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Frekvence: 50-60 Hz
- Registrační číslo databáze EPREL: 584558



Datum vydání:
2024-08-07
Verze: 0.192

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com