

PHILIPS

Nástěnné svítidlo June,
12 W E27 P45, bez žárovky

myGarden

Bez žárovky

Antracit

Senzor; Odolné proti vodě



8719514385306



Vždy krásně prosvětlený domov

Dodejte své zahradě moderní styl. Toto antracitové nástěnné svítidlo Philips myGarden vybavené senzorem pohybu upoutá pozornost svým elegantním tvarem. Vydává teplé bílé úsporné světlo a pokaždé vás příjemně přivítá, když se vracíte domů.

Ať vás světlo uvítá doma

- Přívětivé a uklidňující světlo
- Jednoduchá instalace senzoru

Navrhňte si světelnou zahradu

- Dekorativní venkovní osvětlení
- Zvolte si moderní styl
- Zvolte si venkovní nástěnná svítidla
- Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály

Osvětlete svou zahradu kvalitním světlem

- Šetřící energii
- Žárovka Philips je vždy přibalena
- Silné světlo

Zažijte venkovní osvětlení ve snadné podobě

- Odolné proti vlivům počasí

Přednosti

Přívětivé a uklidňující světlo

Senzor pohybu se automaticky zapne, když přijdete domů, a dá vám vědět, jakmile někdo přijde.

Jednoduchá instalace senzoru



Jednoduchý postup instalace usnadňuje výběr okamžiku, kdy a na jak dlouho zapne automatický senzor svítidlo(a).

Dekorativní venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení dokáže zkrášlit podobu vaší zahrady nebo venkovních prostor – osvětlit poutavé prvky, stylově nasvítit cestičky nebo vytvořit ideální prostředí pro nezapomenutelné večery s přáteli a rodinou. To je také důvod, proč společnost Philips přišla s nádherně dekorativními venkovními svítidly, řadou myGarden. Vyznačuje se elegancí a funkcí, díky nimž můžete naplno využít venkovní prostor a vtisknout mu vlastní styl.

Zvolte si moderní styl

Toto svítidlo bylo navrženo v Evropě a vyznačuje se jedinečným, charakteristickým designem, který přispěje k vytvoření venkovního prostředí s moderním vzhledem.

Zvolte si venkovní nástěnná svítidla

Využijte své venkovní prostory naplno prostřednictvím tohoto nástěnného svítidla, které se dokonale hodí pro montáž na vchodové dveře nebo na zdi terasy.

Vysoce kvalitní materiály

Toto svítidlo Philips je vyrobeno speciálně pro venkovní prostory. Je odolné a navrženo pro dlouhou životnost, takže bude vaši zahradu osvětlovat noc co noc. Je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a vynikajících syntetických materiálů.

Šetřící energii



Oproti ostatním běžným žárovkám tato Philips žárovka šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit vaše peníze i životní prostředí.

Žárovka Philips je vždy přibalena



Součástí balení jsou vysoce kvalitní energeticky úsporné žárovky Philips EcoLamp, které umožní dosáhnout nejlepšího světelného efektu.

Silné světlo

Toto venkovní svítidlo poskytuje silné, hřejivé bílé světlo. Jasný osvětlený prostor, který rozsvítí vaši zahradu nebo terasu.

Odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní svítidlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a prošlo náročnými testy, které zajistily jeho voděodolnost. Stupeň ochrany IP popisují dva údaje: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Svítidlo je zkonstruováno s ochranou IP44: je chráněno proti stříkající vodě a jedná se o výrobek, který je nejběžnější a nejvhodnější pro všeobecné venkovní použití.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Antracitová
- Materiál: Kov

Odolnost

- Nominální životnost: 10 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Možnost ztlumení pomocí vypínače Hue Switch a aplikace Hue: Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ne
- Senzor pohybu: Ano

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Senzor, Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,558 kg
- Celková výška: 195 mm
- Celková délka: 195 mm
- Celková šířka: 135 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Technologie žárovky: LED
- Napájení ze sítě: 50–60 Hz
- Energetická třída světelného zdroje: žárovka není součástí balení
- Patice/objímka: E27
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano
- Počet světelných zdrojů: 1

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514385306
- Čistá hmotnost: 0,56 kg
- Hrubá hmotnost: 0,88 kg
- Výška: 16,3 cm
- Délka: 21 cm
- Šířka: 21 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.238

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com