

PHILIPS

Nástěnné svítidlo Skies,
14 W E27 P45, bez žárovky

Venkovní svítidla

Bez žárovky

Šedá

Odolné proti vodě



8719514385344



Stylová úspora

Toto elegantní světle šedé stropní svítidlo Philips vás zve, abyste se v jeho záři uvelebili k dobré knížce. Díky svému minimalistickému stínítku před sebe vyzařuje jasné světlo na stěnu nebo strop.

Ozdobte svou zahradu designem

- Zvolte si moderní styl
- Zvolte si venkovní stropní svítidla
- Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály

Zvláštní vlastnosti

- Vhodné pro instalaci na stěnu nebo na strop
- Snadné nastavení pro každé použití

Určeno pro vaši zahradu

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

Přednosti

Zvolte si moderní styl

Toto svítidlo bylo navrženo v Evropě a vyznačuje se jedinečným, charakteristickým designem, který přispěje k vytvoření venkovního prostředí s moderním vzhledem.


Zvolte si stropní svítidla

Využijte své venkovní prostory naplno prostřednictvím tohoto stropního svítidla, které dokonale osvětlí vchod do domu nebo terasu.

Vysoce kvalitní materiály

Toto svítidlo Philips je vyrobeno speciálně pro venkovní prostory. Je odolné a navrženo pro dlouhou životnost, takže bude vaši zahradu osvětlovat noc co noc. Je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a vynikajících syntetických materiálů.

Instalace na stěnu a strop



Toto svítidlo lze instalovat jako nástěnné nebo stropní svítidlo podle vašeho přání.

Jednoduchá instalace

Toto svítidlo a instalační prvky jsou určeny pro přímou a jednoduchou instalaci: všechny potřebné praktické nástroje pro začátek jsou přibaleny, například klíč a šroub torx. Přiloženy jsou také přehledné pokyny k místu instalace výrobku a příslušné informace o stupni voděodolnosti podle hodnocení ochrany IP.

IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní svítidlo Philips je navrženo speciálně pro vlhká venkovní prostředí. Bylo podrobeno přísným testům, které ověřily jeho voděodolnost. Stupeň krytí IP se popisuje dvěma údaji: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Toto venkovní svítidlo je zkonstruováno se stupněm krytí IP44: je chráněno proti stříkající vodě a jedná se o výrobek nejčastěji a ideálně používaný ve venkovním prostředí.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Šedá
- Materiál: Kov

Odolnost

- Nominální životnost: 10 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ne

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Různé

- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 1,000 kg
- Celková výška: 81 mm
- Celková délka: 260 mm
- Celková šířka: 260 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Napájení ze sítě: 50–60 Hz
- Energetická třída světelného zdroje: žárovka není součástí balení
- Patice/objímka: E27
- Příkon žárovky: –
- Maximální příkon náhradní žárovky: 14
- Kód IP: IP44 | Chráněno proti proniknutí drátů a chráněno proti stříkající vodě

- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace
- Počet světelných zdrojů: 2

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514385344
- Čistá hmotnost: 1,07 kg
- Hrubá hmotnost: 1,24 kg
- Výška: 279 mm
- Délka: 95 mm
- Šířka: 274 mm



Datum vydání:
2025-08-30
Verze: 0.360

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesie odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com