

PHILIPS

Stolní svítidlo
Donutclip

Stolní svítidla

4000 K

Růžová

Stmívatelné



8719514396876



Příjemné LED světlo, které neunavuje oči

Připínací čtecí světlo s integrovanou lithiovou baterií zvyšuje vaše pohodlí

Špičková kvalita

- EyeComfort – světlo příjemné pro oči

Ovládání

- Krokové stmívání

Přednosti

Pohodlí pro oči

Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je proto mnohem důležitější než kdy dříve, aby váš domov byl správně osvětlen. Naše výrobky splňují nejpřísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu,

oslňení, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED žárovky Philips nejenže vyzařují příjemné světlo, ale také si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Jsou schopny poskytovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší

než desetiletí. Přejděte na světlo, které je pohodlné pro oči. Vaše oči vám poděkují.

Krokové stmívání

Navodte si příjemnou atmosféru pro daný okamžik pomocí různých úrovní stmívání.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Stmívatelné: Ano

Design a provedení

- Barva: Růžová
- Materiál: Kov, Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 15 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 90
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 76

Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Pracovna
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stolní svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: Stmívatelné

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 600 mA

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,25 kg
- Celková výška: 380 mm
- Celková délka: 99 mm
- Celková šířka: 290 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 175
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Studené bílé světlo
- Napájení ze sítě: 5 V
- Příkon žárovky: 3
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514396876
- Čistá hmotnost: 0,25 kg
- Hrubá hmotnost: 0,38 kg
- Výška: 18 cm
- Délka: 6,5 cm
- Šířka: 17 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.402

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com