

PHILIPS

Nástěnné svítidlo
Alpenglow, 60 W E27, bez
žárovky

Venkovní svítidla

Bez žárovky

Antracit

Odolné proti vodě

8719514417571



Užívejte si krásně osvětlenou zahradu

Tato černá nástěnná lucerna Philips s hliníkem vtiskne venkovnímu prostoru retro vzhled. Skleněný difuzér a retro design navozují stylovou atmosféru, která bude dobře ladit s vaším osobním stylem.

Snadné použití

- Žárovka není součástí balení

Ozdobte svou zahradu designem

- Zvolte si tradiční styl

Špičková kvalita

- Vysoce kvalitní hliník a opravdové sklo

Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

Přednosti

Žárovka není součástí balení

Toto svítidlo je prodáváno bez žárovky, abyste si mohli zvolit světelný tok, který se nejlépe hodí do vašeho pokoje a odpovídá vašim potřebám. Pokud vaše volba padne na žárovku Philips LED, získáte vysoce kvalitní světelný tok s dlouhou životností.

Zvolte si tradiční styl

Toto světlo se vyznačuje jedinečným charakteristickým designem, který přispěje k tradičnímu vzhledu vašich venkovních prostor.

Vysoce kvalitní hliník a opravdové sklo



Toto světlo Philips je speciálně určeno pro venkovní prostory, takže je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a skutečného skla, které zajišťují jeho odolnost a dlouhou životnost, aby mohlo osvětlovat vaši zahradu ještě mnoho nocí.

IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Antracitová
- Materiál: Kov

Odolnost

- Nominální životnost: 0

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelná výška: Ne
- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Upevnění click!FIX: Ano
- Denní i noční senzor: Ne
- Přesně směřované světelné paprsky: Ne
- Stmívatelné: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- FFP – Frustration Free Pack (Sada bez starostí): Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ne
- Pohybový – denní i noční senzor: Ne
- Senzor pohybu: Ne
- Dokonale vhodné na vytvoření atmosféry: Ne
- Dokonale vhodné na orientační osvětlení: Ne
- Přenosný: Ne
- Obsahuje napájecí adaptér: Ne
- Včetně ochranné objímky: Ne
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Vysoce kvalitní odolné materiály: Ano
- Volně se otáčí v libovolném směru: Ne
- Solární energie: Ne
- Sklopná hlavice (nahoru/dolů): Ne
- Nabíjení prostřednictvím USB: Ne
- Střední díl: Ne
- Střední díl: Ne
- Typ konektoru: Bez zástrčky

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): >60
- Teplota chromatičnosti: 2700 K

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Klasický
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,76 kg
- Celková výška: 180 mm
- Celková délka: 200 mm
- Celková šířka: 175 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 0
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Patice/objímka: E27
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano
- Možnosti montáže: Stěna

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514417571
- Čistá hmotnost: 0,76 kg
- Hrubá hmotnost: 0,89 kg
- Výška: 18,3 cm
- Délka: 18,3 cm
- Šířka: 20,3 cm



Datum vydání: 2026-06-13
Verze: 0.463

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com