

PHILIPS

Nástěnné svítidlo
Python 6 W

Venkovní svítidla

2700 K

Antracit

Senzor; Odolné proti vodě

8719514417632



Osvětlete si vchod automaticky

Válcové nástěnné svítidlo Philips Python v provedení z nerezové oceli dodá stěnám moderní vzhled. Jemně osvětlí vchod rozptýleným a hřejivým světlem. Dodává se s ním senzor pohybu, díky kterému se svítidlo automaticky zapne, když někdo projde kolem.

Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 25 000 hodin

Pokročilé osvětlení LED

- 5letá záruka na LED systém
- Vysoce kvalitní světlo LED

Špičková kvalita

- Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály

Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

Vysoce kvalitní světlo

- Teplé bílé světlo 2700 K

Přednosti

Dlouhá životnost až 25 000 hodin



Spolehlivé, vysoce kvalitní světlo LED vydrží až 25 000 hodin, takže pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete každou noc užívat dokonalé zahradní osvětlení.

5letá záruka na LED systém



Společnost Philips poskytuje standardní 2letou záruku na vlastní svítidlo, ale také 5letou záruku na LED systém (LED modul a předřadník).

Vysoce kvalitní světlo LED



Tato světla LED využívají unikátní technologii vyvinutou společností Philips – okamžitě se zapnou a vyzářují optimální světelný tok, který zvýrazní živé barvy vaší zahrady.

Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály




Toto světlo Philips je speciálně určeno pro venkovní prostory, takže je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a vynikajících syntetických materiálů, které zajišťují jeho odolnost a dlouhou životnost, aby mohlo osvětlovat vaši zahradu ještě mnoho nocí.

IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

Teplé bílé světlo 2700 K



Věděli jste, že různé odstíny bílého světla odpovídají různým teplotám barev měřených v Kelvinech (K)? Nižší teploty barev vyzářují teplé a útulné bílé světlo, zatímco vyšší teploty barev vyzářují studené a energií nabíjející bílé světlo. Toto svítidlo vyzářuje teplé, relaxační světlo o teplotě 2700 K.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Antracitová
- Materiál: Nerezová ocel

Odolnost

- Nominální životnost: 25 000 h

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelná výška: Ne
- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Upevnění click!FIX: Ano
- Denní i noční senzor: Ano
- Přesně směřované světelné paprsky: Ne
- Stmívatelné: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- FFP – Frustration Free Pack (Sada bez starostí): Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Pohybový – denní i noční senzor: Ano
- Senzor pohybu: Ano
- Dokonale vhodné na vytvoření atmosféry: Ne
- Dokonale vhodné pro horizontální/vertikální montáž: Ano
- Dokonale vhodné na orientační osvětlení: Ne
- Dokonale vhodné pro montáž shora/zezdola: Ne
- Ideální pro umístění na stěnu/strop: Ne
- Otočná hlavice (vlevo/vpravo): Ne
- Přenosný: Ne
- Obsahuje napájecí adaptér: Ne
- Včetně ochranné objímky: Ne
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Vysoce kvalitní odolné materiály: Ano
- Volně se otáčí v libovolném směru: Ne
- Solární energie: Ne
- Sklopná hlavice (nahoru/dolů): Ne
- Obsahuje britskou zástrčku: Ne
- Nabíjení prostřednictvím USB: Ne
- Hřejivé bílé světlo: Ano
- Voděodolný: Ano
- Střední díl: Ne
- Střední díl: Ne

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Senzor, Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,48 kg
- Výška: 21,5 cm
- Délka: 17,1 cm
- Šířka: 9,5 cm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 450
- Barva světla: 2700
- Energetická třída světelného zdroje: E
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída II
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514417632
- Čistá hmotnost: 0,48 kg
- Hrubá hmotnost: 0,57 kg
- Výška: 23 cm
- Délka: 10,5 cm
- Šířka: 18 cm



Datum vydání: 2025-05-01
Verze: 0.292

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com