

# PHILIPS

## Stojanové svítidlo Splay 12 W

Venkovní svítidla

2700 K

Antracit

Odolné proti vodě

8719514417755



## Užívejte si krásně osvětlenou zahradu

Venkovní stojanové svítidlo Philips Splay v barvě antracitu se pyšní elegantním provedením. Osvětlí a rozjasní vstupní prostory rozptýleným, teplým bílým světlem. Jeho kvalitní světlo dodá jiskru místům pro setkávání a oživí je.

### Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 25 000 hodin

### Ozdobte svou zahradu designem

- Moderní venkovní osvětlení

### Pokročilé osvětlení LED

- 5letá záruka na LED systém

### Špičková kvalita

- Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály

### Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

### Zvláštní vlastnosti

- Silné světlo

### Vysoce kvalitní světlo

- Teplé bílé světlo 2700 K

# Přednosti

## Dlouhá životnost až 25 000 hodin



Spolehlivé, vysoce kvalitní světlo LED vydrží až 25 000 hodin, takže pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete každou noc užívat dokonalé zahradní osvětlení.

## Moderní venkovní osvětlení

Působivý, odvážný a minimalistický design venkovního osvětlení od společnosti Philips. Elegantní moderní styl venkovních svítidel Philips představuje dokonalý způsob, jak pomoci světla zkrášlit zahrady, cestičky a venkovní prostory.

## 5letá záruka na LED systém



Společnost Philips poskytuje standardní 2letou záruku na vlastní svítidlo, ale také 5letou záruku na LED systém (LED modul a předřadník).

## Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály



Toto světlo Philips je speciálně určeno pro venkovní prostory, takže je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a vynikajících syntetických materiálů, které zajišťují jeho odolnost a dlouhou životnost, aby mohlo osvětlovat vaši zahradu ještě mnoho nocí.

## IP44 – odolné proti vlivům počasí




Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

## Silné světlo

Toto venkovní svítidlo Philips vyzařuje kužel silného světla, který osvíti vaši zahradu nebo terasu.

## Teplé bílé světlo 2700 K



Věděli jste, že různé odstíny bílého světla odpovídají různým teplotám barev měřených v Kelvinech (K)? Nižší teploty barev vyzařují teplé a útulné bílé světlo, zatímco vyšší teploty barev vyzařují studené a energičtější bílé světlo. Toto svítidlo vyzařuje teplé, relaxační světlo o teplotě 2700 K.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: Antracitová
- Materiál: Kov

## Odolnost

- Nominální životnost: 25 000

### Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

### Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelná výška: Ne
- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Upevnění click!FIX: Ano
- Denní i noční senzor: Ne
- Přesně směřované světelné paprsky: Ne
- Stmívatelné: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- FFP – Frustration Free Pack (Sada bez starostí): Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Pohybový – denní i noční senzor: Ne
- Senzor pohybu: Ne
- Dokonale vhodné na vytvoření atmosféry: Ne
- Dokonale vhodné na orientační osvětlení: Ne
- Přenosný: Ne
- Obsahuje napájecí adaptér: Ne
- Včetně ochranné objímky: Ne
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Vysoce kvalitní odolné materiály: Ano
- Volně se otáčí v libovolném směru: Ne
- Solární energie: Ne
- Sklopná hlavice (nahoru/dolů): Ne
- Nabíjení prostřednictvím USB: Ne
- Střední díl: Ne
- Střední díl: Ne
- Typ konektoru: Bez zástrčky

### Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

### Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K

### Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stojanová svítidla / osvětlení cest
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

### Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 12

### Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 1,02 kg
- Celková výška: 600 mm
- Celková délka: 120 mm
- Celková šířka: 160 mm

### Servis

- Záruka: 5 let

### Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 1100
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Energetická třída světelného zdroje: E
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Možnosti montáže: Zapuštěné

### Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

### Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514417755
- Čistá hmotnost: 1,02 kg
- Hrubá hmotnost: 1,19 kg
- Výška: 68 cm
- Délka: 13 cm
- Šířka: 13 cm



Datum vydání:  
2026-05-30  
Verze: 0.387

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)