

# PHILIPS

Stropní svítidlo  
Superslim 15 W

Venkovní svítidla

4000 K

Černá

SceneSwitch; Odolné proti vodě



8719514418011



## Jedno svítidlo, váš vypínač a tři nastavení světla

Upravte si jas podle nálady. Stropní světlo Philips SceneSwitch LED nabízí tři úrovně jasu, které se skvěle hodí pro každou příležitost. Není třeba stmívač ani další instalace – stačí použít stávající vypínač.

### Světelný efekt

- Poskytuje jasné bílé světlo

### Udržitelné řešení osvětlení

- Šetřící energii
- Společnost Philips nabízí 5letou záruku na modul LED a vinutí

### Ozdobte svou zahradu designem

- Zvolte si venkovní stropní svítidla

### Určeno pro vaši zahradu

- IP54 – odolnost proti vlivům počasí (venkovní osvětlení)

### Navrženo pro váš obývací pokoj i ložnici

- Vysoce kvalitní materiály

# Přednosti

## Vynikající kvalita světla Šetřící energii



Oproti ostatním běžným žárovkám tato úsporná žárovka Philips šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit vaše peníze i životní prostředí.

## 5letá záruka na systém LED



Společnost Philips pro tuto lampu nabízí navíc ke standardní 2leté záruce 5letou záruku na LED systém, do něž patří lampový modul LED a vinutí.

## Zvolte si stropní svítidla

Využijte své venkovní prostory naplno prostřednictvím tohoto stropního svítidla, které dokonale osvětlí vchod do domu nebo terasu.

## IP54 – odolnost proti vlivům počasí (venkovní osvětlení)

Toto venkovní svítidlo Philips je navrženo speciálně pro vlhká venkovní prostředí. Bylo podrobeno přísným testům, které ověřily jeho voděodolnost. Stupeň krytí IP se popisuje dvěma údaji: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Toto venkovní svítidlo je zkonstruováno se stupněm krytí IP54. Je tedy chráněno proti stříkající vodě a jedná se o výrobek nejčastěji používaný ve venkovním prostředí, kam se skvěle hodí.

## Vysoce kvalitní materiály

Toto svítidlo je sestaveno z vrstvených vzorů z vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou. Díky tomu je výrobek pevný, má dlouhou životnost a bude vylepšením vašeho domova na dlouhá léta.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Stmívatelné: Ano

## Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov, Plast

## Odolnost

- Nominální životnost: 20 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

**Obsahuje funkce/příslušenství navíc**

- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Upevnění click!FIX: Ano
- kompatibilní se všemi stmívači: Ne
- Denní i noční senzor: Ne
- Přesně směřované světelné paprsky: Ano
- Stmívatelné: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- FFP – Frustration Free Pack (Sada bez starostí): Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Pohybový – denní i noční senzor: Ne
- Senzor pohybu: Ne
- Přenosný: Ne
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Volně se otáčí v libovolném směru: Ne
- Solární energie: Ne
- Sklopná hlavice (nahoru/dolů): No
- Nabíjení prostřednictvím USB: Ne
- Hřejivé bílé světlo: Ne
- Střední díl: Ano
- Typ konektoru: No plug

**Zahradní prostor**

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

**Charakteristika světla**

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K

**Různé**

- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: SceneSwitch, Odolné proti vodě

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Čistá hmotnost: 0,47 kg
- Celková výška: 23 mm
- Celková délka: 250 mm
- Celková šířka: 250 mm

**Servis**

- Záruka: 5 let

**Technické údaje**

- Celkový světelný tok svítidla: 1500
- Barva světla: 4000
- Energetická třída světelného zdroje: E
- Kód IP: IP54 | Chráněno proti hromadění prachu a chráněno proti stříkající vodě
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8719514418011
- Čistá hmotnost: 0,47 kg
- Hrubá hmotnost: 0,54 kg
- Výška: 25 cm
- Délka: 2,8 cm
- Šířka: 24,5 cm



Datum vydání:  
2025-08-30  
Verze: 0.279

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)