

# PHILIPS

Přenosné svítidlo  
Mirror Light

Přenosná svítidla

5000/4000/3000 K

Růžová

Stmívatelné

8719514420458



## Příjemné LED osvětlení, které neunavuje oči

Odolné provedení a optimální výkon stolního svítidla Philips LED Performance jej předurčuje do libovolné domácnosti, kam vnese kvalitu a jas příjemného světla, které nenamáhá oči.

### **Světelný efekt**

- Barevná změna SceneSwitch

### **Špičková kvalita**

- EyeComfort – světlo příjemné pro oči

### **Ovládání**

- Krokové stmívání

# Přednosti

## Barevná změna SceneSwitch

Funkce barevné změny SceneSwitch vám umožňuje nastavit celkovou atmosféru u vás doma. Chladné denní světlo vám umožní lépe se soustředit, chladné bílé světlo zase zlepší vaši produktivitu a díky bílému teplému světlu si můžete užít pohodu a relax. Zákazníci mohou v podstatě přizpůsobit osvětlení své domácnosti svým každodenním aktivitám.

## Pohodlí pro oči

Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je proto mnohem důležitější než kdy dříve, aby váš domov byl správně osvětlen. Naše výrobky splňují nej přísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED žárovky Philips nejenže vyzařují příjemné světlo, ale

také si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Jsou schopny poskytovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí. Přejděte na světlo, které je pohodlné pro oči. Vaše oči vám poděkují.

## Krokové stmívání

Navodte si příjemnou atmosféru pro daný okamžik pomocí různých úrovní stmívání.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Stmívatelné: Ano

## Design a provedení

- Barva: Růžová
- Materiál: Kov, Plast

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 15 000
- Nominální životnost: 15 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

## Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 95
- Teplota chromatičnosti: 2700–4000–6500 K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 17 lm/W

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice
- Styl: Nadčasový
- Typ: Přenosná svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: Stmívatelné

## Další charakteristiky

- Proud žárovky: 900 mA

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,74 kg
- Celková výška: 282 mm
- Celková délka: 195 mm
- Celková šířka: 88 mm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 60
- Barva světla: 5000/4000/3000
- Napájení ze sítě: 5 V
- Příkon žárovky: 4.5
- Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
- Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí



Datum vydání:  
2025-09-24  
Verze: 0.520

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)