

PHILIPS

Stropní svítidlo
Mauve, 16 W

Stropní svítidla

2700 K

White

Senzor



8719514431843



Světlo se senzorem pohybu zvyšuje pohodlí a pomáhá šetřit energii

Udělejte si pohodlí a ušetřete energii. Stropní svítidlo Philips se senzorem pohybu se automaticky zapíná a vypíná, takže nemusíte hledat vypínač, když vcházíte do místnosti nebo když ji opouštíte. Má široký detekční rozsah a technologie LED zajišťuje okamžité světlo ihned po zapnutí a jen tehdy, když jej opravdu potřebujete.

Jednoduše zážitek

- Svítidlo má vestavěný senzor pohybu, který se automaticky rozsvítí, když kolem něj projdete.
- Snadná instalace

Odolnost

- Šetřící energii

Přednosti

Integrovaný senzor pohybu

Snadná instalace

Instalace je velmi snadná. Svítidlo stačí bezpečně upevnit nebo zavěsit na zeď či strop, připojit a zapnout.

Šetřící energii

Šetří energii – pomůžete své peněžence i životnímu prostředí.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Kov, Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 15 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 106

Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Jídelna, Garáž, Obývací pokoj, Pracovna
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: Senzor

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 140 mA

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,5 kg
- Celková výška: 72 mm
- Celková délka: 320 mm
- Celková šířka: 320 mm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Průměr: 320 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 1700
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514431843
- Čistá hmotnost: 0,48 kg
- Hrubá hmotnost: 0,79 kg
- Výška: 34,2 cm
- Délka: 8,2 cm
- Šířka: 34,2 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.274

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenes odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com