

# PHILIPS


Stropní svítidlo  
Ozziet, 22 W

Stropní svítidla


4000 K

Černá

Stmívatelné



8719514432048



## Jedno svítidlo. Dvě světelné zóny. Tři nastavení.

Toto elegantní úzké černé stropní svítidlo je vhodné na každý strop. Čisté oblé linie hlavního svítidla jsou zvýrazněny chytrým lineárním okrajovým světlem. Kombinace obou světel vytváří 3 jedinečná nastavení. Výstup hlavního downlightu je chladné světlo 4000k, zatímco lineární okrajové zvýrazňující svítidlo vyzařuje teplé světlo 2700k. Svítidlo je dostupné ve 3 velikostech, takže perfektně zapadne do každé místnosti vašeho domu. Praktická paměťová funkce vám pomůže vyvolat vaše poslední nastavení. Stropní světlo Ozziet vypadá stejně dobře vypnuté jako rozsvícené.

### Navrženo pro váš obývací pokoj i ložnici

- Perfektní relaxace a atmosféra

### Sladte své interiéry

- Mimořádně štíhlé provedení

### Jednoduše zážitek

- Jednoduchý výběr – systém si pamatuje váš oblíbený režim
- Snadná instalace

### Světelný efekt

- Dvouzónové světlo

# Přednosti

## Perfektní relaxace a atmosféra

Obývací pokoj je srdcem každého domova – místem, kde se scházejí a relaxují rodiny a kde tráví čas se svými hosty. Osvětlení obývacího pokoje nebo ložnice musí být flexibilní a musí se snadno přizpůsobit různým typům použití v průběhu dne. Pečlivé umístění různých zdrojů světla a hra s vrstvením světla také přispívá k vytvoření dojmu prostoru a propůjčuje pokoji světlý vzhled a pocit otevřenosti.

## Mimořádně štíhlé provedení

Štíhlý design vyrovnaný s povrchem je ideální pro nízké stropy.

## Jednoduchý výběr – systém si pamatuje váš oblíbený režim

Ať už dáváte přednost teplé záři pro útulné večery, nebo jasnému bílému světlu, u kterého se dá lépe soustředit, systém si zapamatuje, co máte nejraději, takže je výběr snadný.

## Snadná instalace

Instalace je velmi snadná. Svítidlo stačí bezpečně upevnit nebo zavěsit na zeď či strop, připojit a zapnout.

## Dvouzónové světlo

Změna atmosféry v místnosti nikdy nebyla snazší. Dvouzónové stropní LED svítidlo Philips SceneSwitch vám umožní navodit náladu pomocí tří jedinečných nastavení. Kombinace hlavního a lineárního okrajového světla nabízí varianty osvětlení, které se ideálně hodí pro chvíle, kdy si k sobě někoho pozvete, potřebujete se soustředit, nebo se jen prostě chcete cítit příjemně. Obejdete se i bez stmívače a není třeba nic montovat – na všechno vám stačí váš stávající vypínač.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Stmívatelné: Ano

## Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Plast

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 20 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

## Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 113

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Jídelna, Garáž, Obývací pokoj, Pracovna
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: Stmívatelné

## Další charakteristiky

- Proud žárovky: 185 mA

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 1 kg
- Celková výška: 45 mm
- Celková délka: 400 mm
- Celková šířka: 400 mm

## Servis

- Záruka: 5 let

### Technické údaje

- Průměr: 400 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 2500
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Studené bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

### Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

### Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514432048
- Čistá hmotnost: 1 kg
- Hrubá hmotnost: 1,44 kg
- Výška: 42,5 cm
- Délka: 5,4 cm
- Šířka: 42,5 cm



Datum vydání:  
2026-05-30  
Verze: 0.354

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)