

PHILIPS

Stropní svítidlo
Ozziet, 36 W

Stropní svítidla

2700 K

White

Stmívatelné



8719514432062



Jedno svítidlo. Dvě světelné zóny. Tři nastavení.

Toto elegantní úzké bílé stropní svítidlo je vhodné na každý strop. Čisté oblé linie hlavního svítidla jsou zvýrazněny chytrým lineárním okrajovým světlem. Obě světla spolu vytváří 3 jedinečná nastavení studeného bílého světla 2700k s působivým rovnoměrným světelným efektem. Svítidlo je dostupné ve 3 velikostech, takže perfektně zapadne do každé místnosti vašeho domu. Mimo to má praktickou paměťovou funkci, která vyvolá vaše poslední nastavení. Stropní svítidlo Ozziet vypadá stejně dobře vypnuté jako rozsvícené.

Navrženo pro váš obývací pokoj i ložnici

- Perfektní relaxace a atmosféra

Sladte své interiéry

- Mimořádně štíhlé provedení

Jednoduše zážitek

- Jednoduchý výběr – systém si pamatuje váš oblíbený režim
- Snadná instalace

Světelný efekt

- Dvouzónové světlo

Přednosti

Perfektní relaxace a atmosféra

Obývací pokoj je srdcem každého domova – místem, kde se scházejí a relaxují rodiny a kde tráví čas se svými hosty. Osvětlení obývacího pokoje nebo ložnice musí být flexibilní a musí se snadno přizpůsobit různým typům použití v průběhu dne. Pečlivé umístění různých zdrojů světla a hra s vrstvením světla také přispívá k vytvoření dojmu prostoru a propůjčuje pokoji světlý vzhled a pocit otevřenosti.

Mimořádně štíhlé provedení

Štíhlý design vyrovnaný s povrchem je ideální pro nízké stropy.

Jednoduchý výběr – systém si pamatuje váš oblíbený režim

Ať už dáváte přednost teplé záři pro útulné večery, nebo jasnému bílému světlu, u kterého se dá lépe soustředit, systém si zapamatuje, co máte nejraději, takže je výběr snadný.

Snadná instalace

Instalace je velmi snadná. Svítidlo stačí bezpečně upevnit nebo zavěsit na zeď či strop, připojit a zapnout.

Dvouzónové světlo

Změna atmosféry v místnosti nikdy nebyla snazší. Dvouzónové stropní LED svítidlo Philips SceneSwitch vám umožní navodit náladu pomocí tří jedinečných nastavení. Kombinace hlavního a lineárního okrajového světla nabízí varianty osvětlení, které se ideálně hodí pro chvíle, kdy si k sobě někoho pozvete, potřebujete se soustředit, nebo se jen prostě chcete cítit příjemně. Obejdete se i bez stmívače a není třeba nic montovat – na všechno vám stačí váš stávající vypínač.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Stmívatelné: Ano

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 20 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 108

Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Jídelna, Garáž, Obývací pokoj, Pracovna
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: Stmívatelné

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 180 mA

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 1,55 kg
- Celková výška: 55 mm
- Celková délka: 500 mm
- Celková šířka: 500 mm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Průměr: 500 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 3900
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514432062
- Čistá hmotnost: 1,55 kg
- Hrubá hmotnost: 2,15 kg
- Výška: 52,8 cm
- Délka: 5,9 cm
- Šířka: 52,5 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.278

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.