

PHILIPS

Stropní/nástěnné
bodové svítidlo Star, 2x

Stropní / nástěnná bodová
svítidla

2700 K

Černá

Stmívatelné; ClickFix



8719514435391



Prosvětlete svůj domov

Toto bodové světlo Philips myLiving Star LED se vyznačuje nadčasovou elegancí díky chromované noze a černému práškovému laku. Funkce regulace umožňuje světlo plynule ztlumit na správnou úroveň – od jasného funkčního světla pro každodenní úkony po měkké světlo pro chvíle odpočinku.

Udržitelné řešení osvětlení

- Kompatibilní s nástěnnými stmívači
- Vysoce kvalitní světlo LED

Pokročilé osvětlení LED

- Teplé bílé světlo

Zvláštní vlastnosti

- Nastavitelné bodové světlo

Osvětlení, jež vám dá pohodlí a klid

- Životnost světelného zdroje je až 30 let užívání
- Pro váš klid vám poskytujeme 5letou záruku

Přednosti

Kompatibilní s nástěnnými stmívači



Jas tohoto svítidla Philips můžete nastavit nástěnným stmívačem (není součástí balení) – můžete tak navodit atmosféru v místnosti, zvýraznit nějaký prvek a tak podobně.

Vysoce kvalitní světlo LED



Technologie LED integrovaná v tomto svítidle Philips představuje unikátní řešení, vyvinuté společností Philips. Zapíná se okamžitě a současně umožňuje optimální světelný výkon, který nechá vyniknout jasné barvy vašeho domova.

Teplé bílé světlo



Toto svítidlo využívá nejnovější technologii osvětlení společnosti Philips s nejmodernějšími, vysoce výkonnými diodami LED, které svítí teplým bílým světlem s chromatičností 2700 K.

Nastavitelné bodové světlo



Namiřte světlo požadovaným směrem jednoduchým nastavením, otočením nebo nakloněním bodové hlavy lampy.

Životnost až 30 let

Světla LED vydrží déle, a proto není nutné světelný zdroj často vyměňovat. Tím se podstatně snižuje množství odpadu, současně to ale v dlouhodobém horizontu znamená další finanční úsporu.

5letá záruka

Všechna naše bodová svítidla jsou vytvořena s ohledem na trvanlivost. Poskytujeme plnou 5letou záruku na kompletní výrobek, čímž máte zajištěno, že si užijete kvalitní osvětlení každý den po dlouhou dobu.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 30 000
- Nominální životnost: 30 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelná výška: Ne
- Nastavitelné bodové světlo:
Nastavitelné – zdvihnutí a pokles
- Odolnost proti rzi a prachu: Ne
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Upevnění click!FIX: Ano
- Denní i noční senzor: Ne
- Přesně směřované světelné paprsky:
Ne
- Stmívatelné: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- FFP – Frustration Free Pack (Sada bez starostí): Ne
- Plně odolné proti počasí: Ne
- Integrované LED: Ano
- Pohybový – denní i noční senzor: Ne
- Senzor pohybu: Ne
- Dokonale vhodné na vytvoření atmosféry: Ano
- Dokonale vhodné na orientační osvětlení: Ano
- Přenosný: Ne
- Včetně ochranné objímky: Ne
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Vysoce kvalitní odolné materiály: Ano
- Volně se otáčí v libovolném směru:
Ano
- Solární energie: Ne
- Sklopná hlavice (nahoru/dolů):
Manuál
- Nabíjení prostřednictvím USB: Ne
- Střední díl: Ne
- Střední díl: Ne
- Typ konektoru: Bez zástrčky

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 45
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 110

Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Jídelna, Obývací pokoj, Pracovna, Chodba
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní / nástěnná bodová svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: ClickFix, Stmívatelné

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,5 kg
- Délka kabelu: 460
- Celková výška: 82 mm
- Celková délka: 198 mm
- Celková šířka: 60 mm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 1000
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ano
- Energetická třída světelného zdroje: F
- Příkon žárovky: 9
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano
- Počet světelných zdrojů: 2
- Možnosti montáže: Zapuštěné

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory:
Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy:
Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514435391
- Čistá hmotnost: 0,5 kg
- Hrubá hmotnost: 0,61 kg
- Výška: 21,7 cm
- Délka: 7,2 cm
- Šířka: 9,2 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.271

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com