

PHILIPS

Žárovka


UltraEfficient

7,3–100W

E27



8719514435711



Jasně a velmi kvalitní osvětlení LED

Žárovky Philips LED se vyznačují příjemným teplým bílým světlem, výjimečně dlouhou životností a značnými energetickými úsporami, které okamžitě pocítíte. Čisté a elegantní provedení z nich činí dokonalou alternativu k tradičním čirým žárovkám.

Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Zvolte udržitelné řešení

- Lepší pro vaši peněženku i pro planetu
- Žárovky s dlouhou životností – až 50 let

Nepřehlédnutelný design, zajímavý vzhled v zapnutém i vypnutém stavu

- Klasické skleněné svítidlo LED

Přednosti

Jemné světlo LED, příjemné pro oči



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li

příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Uspoří až 90 % energie

V porovnání s klasickými žárovkami dosahuje technologie LED až 90 % úspory. Zaplatí tedy samu sebe a šetří vaše peníze rok za rokem. Pomáhá také chránit životní prostředí.

Žárovky s dlouhou životností – až 50 let

Díky životnosti až 50 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní osvětlení až 50 let.

Provedení s čirým sklem

Oblíbené provedení, očekávaný výkon. Klasický design s čirým sklem, který napodobuje krásné jiskřivé světlo tradičních žárovek, se dokonale hodí do každé místnosti v domácnosti.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Typ skla: Čirá
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Číré
- Materiál žárovky: Sklo

Rozměry zářivky

- Výška: 12,7 cm
- Šířka: 7 cm

Design a provedení

- Materiál: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 50 000 h

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 3000 K
- Jmenovitý světelný tok: 1535 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 830 | CCT of 3000K

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: UltraEfficient, EyeComfort

Další charakteristiky

- Účinnost: 210 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8719514435711
- EOC: 871951443571100
- Název produktu: LED CLA 100W A70 E27 3000K CL UE SRT4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.4
- Napětí: 220–240 V
- Příkon: 7,3 W
- Ekvivalentní příkon: 100 W
- Označení energetické účinnosti (EEL): A

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 12,7 cm

Technické údaje

- Frekvence: 50–60 Hz
- Registrační číslo databáze EPREL: 1370031

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514435711
- Čistá hmotnost: 0,05 kg
- Hrubá hmotnost: 0,1 kg
- Výška: 17,8 cm
- Délka: 7,6 cm
- Šířka: 7,6 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929003480601



Datum vydání: 2024-04-12
Verze: 0.210

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com