

# PHILIPS

Žárovka 18,5 W (ekv.  
150 W) A80 E27

Smart LED

Kompletní spektrum barev

Plast

Stačí zapojit a spustit

Ovládání pomocí aplikace WiZ  
nebo hlasem



8719514437319



## Barevné světlo, které ladí s vaší náladou

Chytré LED žárovky Philips s vysokým světelným výkonem a kompletním spektrem barev vnesou barevné světlo do každé standardní lampy nebo svítidla u vás doma. Žárovky se vyznačují technologií WiZ Connected, takže je můžete přes Wi-Fi ovládat pomocí aplikace WiZ nebo hlasem.

### Jednoduché nastavení

- Stačí zapojit a spustit

### Chytré ovládání

- Ovládání odkudkoli přes chytrý telefon
- Ovládejte světla hlasem

### Chytré funkce

- Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů

### Světelné režimy

- Miliony barev a dynamické světelné režimy
- Nastavitelné teplé až chladné bílé světlo a přednastavené režimy
- Přednastavené dynamické světelné režimy vám umožní přizpůsobovat scény.
- Rozsviňte svůj domov mimořádným jasnem


# Přednosti

## Stačí zapojit a spustit



WiZ funguje s vaším stávajícím Wi-Fi routerem, není zapotřebí žádné další zařízení. Stačí nové světlo zapojit, stáhnout aplikaci WiZ a je hotovo!

## Ovládání odkudkoli



Světla WiZ můžete ovládat z chytrého telefonu odkudkoli. Před odchodem z domova si už nemusíte dělat starosti, jestli jste nenechali někde rozsvíceno. Aplikace WiZ je k dispozici pro iOS a Android.

## Ovládejte světla hlasem



Svá světla můžete ovládat pouhým hlasem. Stačí je integrovat se službami Google a Alexa nebo přidat do Siri Shortcuts.

## Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů

Automatizuje osvětlení podle svých denních nebo týdenních rutin. Můžete si naplánovat, aby se světla rozsvítila, než dorazíte domů, a zůstala vypnutá, když je nepotřebujete.

## Milióny barev a dynamické světelné režimy



Vyberte si z palety milionů barev a vytvořte si doma úžasnou atmosféru. Vychutnejte si jemné přechody, kterými naše efekty dynamického osvětlení oživi vaše prostředí.

## Nastavitelné teplé až chladné bílé světlo a přednastavené režimy



Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé, od povzbuzující chladné až po měkkou teplou, nebo jednoduše zvolit jeden z přednastavených režimů, jako je Soustředění nebo Relaxace, a vytvořit tak ideální atmosféru pro svou činnost.

## Prizpůsobené scény



Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů můžete vytvořit ideální světelnou atmosféru pro každý okamžik dne. Scénu si můžete uložit a kdykoli znovu vyvolat pomocí aplikace, zařízení WiZmote nebo hlasu.

## Mimořádný jas



Tato žárovka s vysokým světelným výkonem projasní vaši domácnost dostatečným jasnem pro práci nebo oddechové aktivity, přičemž nemá sebemenší problém ani s velkými prostory a vysokými stropy.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: A80
- Patice: E27
- Typ skla: Chladná
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Stmívatelné: Ano

## Rozměry zářivky

- Hmotnost: 0,3 kg

## Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano
- Solární energie: Ne
- Warm glow stmívatelné světlo: Ne

## Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): ≥90
- Teplota chromatičnosti: 2200–6500 K
- Kategorie barvy světla: Kompletní spektrum barev
- Jmenovitý světelný tok: 2452 lm
- Doba náběhu: <0,5 s
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 132

## Různé

- EyeComfort: Ano

## Další charakteristiky

- Proud žárovky: 140 mA

## Informace o balení

- EAN: 8719514437319
- EOC: 871951443731900
- Název produktu: PHI WFB 150W A80 E27 922-65 RGB 1PF/6

## Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5
- Napětí: 220–240 V
- Ekvivalentní příkon: 150 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): E
- Spotřeba energie: 18,5 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 19

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 163 mm
- Celková délka: 163 mm
- Celková šířka: 83 mm

## Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 15 000
- Jmenovitý světelný tok: 2452 lm
- Jmenovitý výkon: 18.5 W

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické údaje

- Frekvence: 50–60
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 1901103
- Referenční měření toku: Sphere

## Žárovka

- Upgradovatelný software: Ano

## Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
- Max. počet příslušenství: 9999
- Kompatibilní operační systémy: iOS, Android
- Komunikační protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8719514437319
- Čistá hmotnost: 0,22 kg
- Hrubá hmotnost: 0,31 kg
- Výška: 21,6 cm
- Délka: 10,5 cm
- Šířka: 10,7 cm



Datum vydání:  
2026-05-30  
Verze: 0.211

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)