

PHILIPS

Přenosné svítidlo Cicero

Přenosná svítidla

5000 K

Černá

Stmívatelné



8719514443730



Příjemné LED osvětlení, které neunavuje oči

Odolné provedení a optimální výkon stolního svítidla Philips LED Performance jej předurčuje do libovolné domácnosti, kam vnese kvalitu a jas příjemného světla, které nenamáhá oči.

Špičková kvalita

- EyeComfort – světlo příjemné pro oči

Přednosti

Pohodlí pro oči

Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je proto mnohem důležitější než kdy dříve, aby váš domov byl správně osvětlen. Naše výrobky splňují nejpřísnější zkušební kritéria, včetně

blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED žárovky Philips nejenže vyzařují příjemné světlo, ale také si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Jsou

schopny poskytovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí. Přejděte na světlo, které je pohodlné pro oči. Vaše oči vám poděkují.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Kulaté

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Plast

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 30 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Doba zahřívání do 60 % světla: <2

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
- Styl: Nadčasový
- Typ: Přenosná svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: Stmívatelné

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 1200 mA
- Účinnost: 30 lm/W

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,36 kg
- Výška: 19,8 cm
- Délka: 11,5 cm
- Šířka: 11,5 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Životnost až: 15 000 h
- Průměr: 115 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 180
- Barva světla: 5000
- Napájení ze sítě: 5 V
- Regulovatelné svítidlo: Krokové ovládání stmívání – nepoužívat se stmívačem
- LED: Ano
- Příkon žárovky: 6
- Kód IP: IP54
- Třída ochrany: Třída III

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514443730
- Čistá hmotnost: 0,36 kg
- Hrubá hmotnost: 0,48 kg
- Výška: 21,6 cm
- Délka: 13,7 cm
- Šířka: 13,7 cm



Datum vydání: 2025-04-15
Verze: 0.346

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesie odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com