

PHILIPS

Stolní svítidlo Hat

Stolní svítidla

3000/4000/5700 K

Bílá

Stmívatelné

8719514443778



Příjemné LED osvětlení, které neunavuje oči

Odolné provedení a optimální výkon stolního svítidla Philips LED Performance jej předurčuje do libovolné domácnosti, kam vnese kvalitu a jas příjemného světla, které nenamáhá oči.

Špičková kvalita

- EyeComfort – světlo příjemné pro oči

Přednosti

Pohodlí pro oči

Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je proto mnohem důležitější než kdy dříve, aby váš domov byl správně osvětlen. Naše výrobky splňují nejpřísnější zkušební kritéria, včetně

blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED žárovky Philips nejenže vyzařují příjemné světlo, ale také si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Jsou

schopny poskytovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí. Přejděte na světlo, které je pohodlné pro oči. Vaše oči vám poděkují.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Obdélník

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 90
- Teplota chromatičnosti: 2700-4000-6500 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 161

Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Pracovna
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stolní svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: Stmívatelné

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 900 mA

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,37 kg
- Celková výška: 390 mm
- Celková délka: 155 mm
- Celková šířka: 94 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 80
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Nastavitelné bílé světlo
- Napájení ze sítě: 5 V
- Typ baterie: INR18650
- Regulovatelné svítidlo: Ano
- Příkon žárovky: 4.5
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514443778
- Čistá hmotnost: 0,37 kg
- Hrubá hmotnost: 0,44 kg
- Výška: 26,6 cm
- Délka: 10 cm
- Šířka: 10 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.418

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com