

# PHILIPS

Zapuštěné svítidlo  
Diamond Cut 3,5 W,  
95 mm

Zapuštěná svítidla

3 000 K

Bílá

8719514453142



## Vynikající světlo a styl

Ať už svítí nebo je zhasnuté, stropní svítidlo Philips LED dokonale zapadne do vašeho domácího interiéru a jeho světlo bude příjemné pro vaše oči.

### Jednoduše zážitek

- Bezproblémová instalace, která nevyžaduje zapojení.

### Bezpečnost

- Bez škodlivého UV záření

### Materiál a povrchová úprava

- Vysoce kvalitní kov


# Přednosti

## Snadná instalace

### Bez škodlivého UV záření

Výrobek je navržen tak, aby eliminoval jakékoli potenciálně škodlivé UV záření.

## Vysoce kvalitní kov



Odolný a atraktivní kov pro odolný povrch.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Kulaté

## Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

## Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 25 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 25 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

## Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 110 stupňů
- Konzistence barev: 5 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 3000 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 85 lm/W

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídlna, Kuchyně
- Styl: Nadčasový
- Typ: Zapuštěná svítidla
- EyeComfort: Ano

## Další charakteristiky

- Proud žárovky: 36 mA

## Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.45

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,083 kg
- Vzdálenost zapuštění: 2 mm
- Celková výška: 49,5 mm
- Celková délka: 95 mm
- Celková šířka: 95 mm
- Recessed Ceiling cutout: 6.8-8.0 cm x 6.8-8.0 cm

## Servis

- Záruka: 1 rok

**Technické údaje**

- Průměr: 95 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 300
- Barva světla: 3000
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Příkon žárovky: 3.5
- Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace



Datum vydání: 2025-09-13  
Verze: 0.278

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)