

PHILIPS

Zapuštěné svítidlo
Diamond Cut 3,5 W,
95 mm

Zapuštěná svítidla

3 000 K

Bílá

8719514453241



Vynikající světlo a styl

Ať už svítí nebo je zhasnuté, stropní svítidlo Philips LED dokonale zapadne do vašeho domácího interiéru a jeho světlo bude příjemné pro vaše oči.

Jednoduše zážitek

- Bezproblémová instalace, která nevyžaduje zapojení.

Bezpečnost

- Bez škodlivého UV záření

Materiál a povrchová úprava

- Vysoce kvalitní kov


Přednosti

Snadná instalace

Bez škodlivého UV záření

Výrobek je navržen tak, aby eliminoval jakékoli potenciálně škodlivé UV záření.

Vysoce kvalitní kov



Odolný a atraktivní kov pro odolný povrch.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Kulaté

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 25 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 50 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 110 stupňů
- Konzistence barev: 5 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Doba zahřívání do 60 % světla: <2

Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídlna, Kuchyně, Domácí kancelář
- Styl: Nadčasový
- Typ: Zapuštěná svítidla
- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 36 mA
- Účinnost: 85 lm/W

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.45

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,083 kg
- Délka výřezu: 6.8–8.0 cm
- Šířka výřezu: 6.8–8.0 cm
- Výška: 4,95 cm
- Délka: 9,5 cm
- Vzdálenost zapuštění: 0,2 cm
- Šířka: 9,5 cm

Servis

- Záruka: 1 rok

Technické údaje

- Životnost až: 25 000 h
- Průměr: 95 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 300
- Barva světla: 3000
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- LED: Ano
- Příkon žárovky: 3.5
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II



Datum vydání: 2025-04-19
Verze: 0.268

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesie odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com