

# PHILIPS

Svíčka 40 W P45  
6× E14

LED

2700 K

470 lm

15 000 h



8719514459519



## Špičková žárovka LED pro domácnost

Špičkové žárovky LED nabízí univerzální řešení osvětlení pro běžné činnosti v domácnosti. Díky nim okamžitě ušetříte za energii a nebudete muset žárovky měnit tak často, aniž by to jakkoli snížilo kvalitu osvětlení.

### Vysoce kvalitní světlo

- Žádné viditelné blikání

### Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Podobný tvar a velikost jako tradiční svíčkové žárovky

### Zvolte udržitelné řešení

- Dlouhá životnost žárovek – až 15 let

# Přednosti

## Žádné viditelné blikání

Rychlé blikání světla může být nepříjemné pro oči, způsobovat bolesti hlavy nebo dokonce vyvolat záchvat u osob trpících fotosenzitivní epilepsií. Blikání je nepříjemné a zbytečné. Diody LED mohou blikat z důvodu rychlé reakce na proud z předřadníku. Světla Philips LED jsou však navržena tak, aby kolísání výstupního proudu předřadníku bylo minimalizováno, což odstraňuje příčiny blikání. Proto je neuvídíte, a to ani v náznaku.

## Podobný tvar a velikost jako tradiční svíčkové žárovky

Krásný tvar a důvěrně známé rozměry této LED svíčky představují moderní úsporné osvětlovací řešení a dokonalou a trvale udržitelnou náhradu tradičních svíčkových žárovek.

## Průměrná životnost 15 000 hodin



Díky životnosti až 15 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní řešení osvětlení až více než 15 let.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelný lustrový zdroj
- Patice: E14
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Plast

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

## Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 470 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 95

## Různé

- EyeComfort: Ne

## Informace o balení

- EAN: 8719514459519
- EOC: 871951445951900
- Název produktu: LED 40W P45 E14 WW FR ND 6CT/4 EC

## Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.51
- Napětí: 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 40
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F
- Spotřeba energie: 4,9
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 5

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 88 mm
- Celková délka: 88 mm
- Celková šířka: 45 mm

#### Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 1131451

#### Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

#### Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

#### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514459519
- Čistá hmotnost: 0,12 kg
- Hrubá hmotnost: 0,18 kg
- Výška: 9,6 cm
- Délka: 9,8 cm
- Šířka: 12,8 cm



Datum vydání:  
2026-05-30  
Verze: 0.374

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)