

PHILIPS

Stojanové svítidlo
Tyla 9 W

Venkovní svítidla

2700 K

Antracit

Senzor; Odolné proti vodě



8719514476851



Vychutnejte si krásné zahradní osvětlení, ať už se procházíte, nebo odpočíváte

Venkovní stojanové svítidlo LED Philips Tyla v antracitově šedé barvě skrývá uvnitř odolného tlakově litého hliníkového ohrazení příjemné světlo. Když kolem nikdo není, vydává teplé bílé světlo, které utváří atraktivní prostředí, a když kolem detekuje lidi, automaticky se rozjasní.

Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 25 000 hodin

Pokročilé osvětlení LED

- 5letá záruka na LED systém
- Vysoce kvalitní světlo LED

Špičková kvalita

- Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály

Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

8719514476851

Zvláštní vlastnosti

- Světlo s dvojím jasnem
- Integrovaný senzor pohybu od soumraku do úsvitu

Vysoce kvalitní světlo

- Teplé bílé světlo 2700 K

Přednosti

Dlouhá životnost až 25 000 hodin



Spolehlivé, vysoce kvalitní světlo LED vydrží až 25 000 hodin, takže pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete každou noc užívat dokonalé zahradní osvětlení.

5letá záruka na LED systém



Společnost Philips poskytuje standardní 2letou záruku na vlastní svítidlo, ale také 5letou záruku na LED systém (LED modul a předřadník).

Vysoce kvalitní světlo LED



Tato světla LED využívají unikátní technologii vyvinutou společností Philips – okamžitě se zapnou a vyzařují optimální světelný tok, který zvýrazní živé barvy vaší zahrady.

Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály



Toto světlo Philips je speciálně určeno pro venkovní prostory, takže je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a vynikajících syntetických materiálů, které zajišťují jeho odolnost a dlouhou životnost, aby mohlo osvětlovat vaši zahradu ještě mnoho nocí.

IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

Světlo s dvojím jasem

Funkce dvojitého jasu umožňuje navodit flexibilní a působivou atmosféru, přičemž intenzita vyzařování se vždy přizpůsobí situaci. Pokud se nic neděje, světlo je ztlumeno, avšak jakmile přijdou lidé, automaticky se rozjasní.

Integrovaný senzor pohybu od soumraku do úsvitu



Tato světla jsou vybavena vestaveným senzorem pohybu, takže když se za tmy vrátíte domů, automaticky vás přivítají, stejně tak se rozsvítí, když k vám přijde návštěva. Jedinečná funkce „od soumraku do úsvitu“ automaticky zapne světla, když se venku setmí, což je ideální pro dlouhé letní večery nebo vaši bezpečnost.

Teplé bílé světlo 2700 K



Věděli jste, že různé odstíny bílého světla odpovídají různým teplotám barev měřených v Kelvinech (K)? Nižší teploty barev vyzařují teplé a útulné bílé světlo, zatímco vyšší teploty barev vyzařují studené a energii nabíjející bílé světlo. Toto svítidlo vyzařuje teplé, relaxační světlo o teplotě 2700 K.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Antracitová
- Materiál: Kov

Odolnost

- Nominální životnost: 25 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Denní i noční senzor: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ano
- Solární energie: Ne
- Hřejivé bílé světlo: Ano
- Střední díl: Ne

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K

Různé

- Styl: Nadčasový
- Typ: Stojanová svítidla / osvětlení cest
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Senzor, Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,843 kg
- Celková výška: 400 mm
- Celková délka: 160 mm
- Celková šířka: 158 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 820
- Barva světla: 2700
- Napájení ze sítě: 220–240
- Energetická třída světelného zdroje: F
- Kód IP: IP44 | Chráněno proti proniknutí drátů a chráněno proti stříkající vodě
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514476851
- Čistá hmotnost: 0,84 kg
- Hrubá hmotnost: 1,29 kg
- Výška: 44 cm
- Délka: 20 cm
- Šířka: 20 cm



Datum vydání:
2025-08-30
Verze: 0.383

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com