

# PHILIPS

Nástěnné svítidlo  
Tyla 1,2 W

Venkovní svítidla

3 000 K

Antracit

Senzor;Solární;Odolné proti  
vodě



8719514476912



## Naše zatím energeticky nejúspěšnější LED svítidla

Společnost Philips vyvinula solární venkovní LED svítidlo UltraEfficient, které využívá novou technologii snižující emise uhlíku, plýtvání materiálem i spotřebu energie. Neskutečná životnost 50 000 hodin je více než 5krát delší v porovnání se srovnatelnými venkovními LED svítidly Philips. Přesně tohle potřebujeme pro udržitelnější planetu.

### **Snadná instalace**

- Není potřeba elektrického vedení

### **Udržitelné řešení osvětlení**

- Dlouhá životnost až 50 000 hodin
- Mimořádně efektivní solární napájení

### **Pokročilé osvětlení LED**

- 5letá záruka na LED systém

### **Špičková kvalita**

- Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály

**Určeno ven**

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

**Zvláštní vlastnosti**

- Světlo s dvojitým jasnem
- Integrovaný senzor pohybu od soumraku do úsvitu

# Přednosti

### Není potřeba elektrického vedení




Toto světlo je napájeno výhradně solární energií a nevyžaduje žádné elektrické vedení, takže jej můžete snadno umístit nebo přemístit kamkoli na zahradě nebo v jiném venkovním prostoru.

### Dlouhá životnost až 50 000 hodin



Spolehlivé, vysoce kvalitní světlo LED vydrží až 50 000 hodin, takže pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete každou noc užívat dokonalé zahradní osvětlení.

### Mimořádně efektivní solární napájení



Tato svítidla využívají systém Philips Ultra Efficient Solar, takže na plně nabitou baterii vydrží svítit až 40 hodin, což postačí na celou noc dokonce i za velmi špatného počasí nebo když je zataženo.

### 5letá záruka na LED systém



Společnost Philips poskytuje standardní 2letou záruku na vlastní svítidlo, ale také 5letou záruku na LED systém (LED modul a předřadník).

### Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály



Toto světlo Philips je speciálně určeno pro venkovní prostory, takže je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a vynikajících syntetických materiálů, které zajišťují jeho odolnost a dlouhou životnost, aby mohlo osvětlovat vaši zahradu ještě mnoho nocí.

### IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

### Světlo s dvojitým jasem

Funkce dvojitého jasu umožňuje navodit flexibilní a působivou atmosféru, přičemž intenzita vyzařování se vždy přizpůsobí situaci. Pokud se nic neděje, světlo je ztlumeno, avšak jakmile přijdou lidé, automaticky se rozjasní.

### Integrovaný senzor pohybu od soumraku do úsvitu



Tato světla jsou vybavena vestaveným senzorem pohybu, takže když se za tmy vrátíte domů, automaticky vás přivítají, stejně tak se rozsvítí, když k vám přijde návštěva. Jedinečná funkce „od soumraku do úsvitu“ automaticky zapne světla, když se venku setmí, což je ideální pro dlouhé letní večery nebo vaši bezpečnost.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: Antracitová
- Materiál: Kov

## Odolnost

- Nominální životnost: 50 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Upevnění click!FIX: Ano
- Denní i noční senzor: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ano
- Solární energie: Ano
- Střední díl: Ne

## Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

## Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 3000 K

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- LED inovace: UltraEfficient
- Zvláštní funkce: Senzor, Solární, Odolné proti vodě

## Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 1,2

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,7 kg
- Celková výška: 188 mm
- Celková délka: 184 mm
- Celková šířka: 158 mm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 250
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Bílé světlo
- Napájení ze sítě: 4 V
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: A
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne

## Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

## Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

## Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514476912
- Čistá hmotnost: 0,65 kg
- Hrubá hmotnost: 1 kg
- Výška: 20 cm
- Délka: 17,5 cm
- Šířka: 21,5 cm



Datum vydání: 2026-06-13  
Verze: 0.394

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)