

PHILIPS

Nástěnné svítidlo
Tyla 1,2 W

Venkovní svítidla

4000 K

Antracit

Senzor; Solární; Odolné proti
vodě



8719514476950



Naše zatím energeticky nejúspornější LED svítidla

Společnost Philips vyvinula solární venkovní LED svítidlo UltraEfficient, které využívá novou technologii snižující emise uhlíku, plýtvání materiálem i spotřebu energie. Neskutečná životnost 50 000 hodin je více než 5krát delší v porovnání se srovnatelnými venkovními LED svítidly Philips. Přesně tohle potřebujeme pro udržitelnější planetu.

Snadná instalace

- Není potřeba elektrického vedení

Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 50 000 hodin
- Mimořádně efektivní solární napájení

Pokročilé osvětlení LED

- 5letá záruka na LED systém

Špičková kvalita

- Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály



Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

Zvláštní vlastnosti

- Světlo s dvojím jasnem
- Integrovaný senzor pohybu od soumraku do úsvitu


Přednosti

Není potřeba elektrického vedení

Toto světlo je napájeno výhradně solární energií a nevyžaduje žádné elektrické vedení, takže jej můžete snadno umístit nebo přemístit kamkoli na zahradě nebo v jiném venkovním prostoru.

Dlouhá životnost až 50 000 hodin

Spolehlivé, vysoce kvalitní světlo LED vydrží až 50 000 hodin, takže pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete každou noc užívat dokonalé zahradní osvětlení.

Mimořádně efektivní solární napájení


Tato svítidla využívají systém Philips Ultra Efficient Solar, takže na plně nabitou baterii vydrží svítit až 40 hodin, což postačí na celou noc dokonce i za velmi špatného počasí nebo když je zataženo.

5letá záruka na LED systém

Společnost Philips poskytuje standardní 2letou záruku na vlastní svítidlo, ale také 5letou záruku na LED systém (LED modul a předřadník).

Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály

Toto světlo Philips je speciálně určeno pro venkovní prostory, takže je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a vynikajících syntetických materiálů, které zajišťují jeho odolnost a dlouhou životnost, aby mohlo osvětlovat vaši zahradu ještě mnoho nocí.

IP44 – odolné proti vlivům počasí

Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

Světlo s dvojím jasem

Funkce dvojitého jasu umožňuje navodit flexibilní a působivou atmosféru, přičemž intenzita vyzařování se vždy přizpůsobí situaci. Pokud se nic neděje, světlo je ztlumeno, avšak jakmile přijdou lidé, automaticky se rozjasní.

Integrovaný senzor pohybu od soumraku do úsvitu

Tato světla jsou vybavena vestaveným senzorem pohybu, takže když se za tmy vrátíte domů, automaticky vás přivítají, stejně tak se rozsvítí, když k vám přijde návštěva. Jedinečná funkce „od soumraku do úsvitu“ automaticky zapne světla, když se venku setmí, což je ideální pro dlouhé letní večery nebo vaši bezpečnost.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Antracitová
- Materiál: Kov

Odolnost

- Nominální životnost: 50 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Upevnění click!FIX: Ano
- Denní i noční senzor: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ano
- Solární energie: Ano
- Hřejivé bílé světlo: Ne
- Střední díl: Ne

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K

Různé

- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- LED inovace: UltraEfficient
- Zvláštní funkce: Senzor, Solární, Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,7 kg
- Celková výška: 188 mm
- Celková délka: 184 mm
- Celková šířka: 158 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 250
- Barva světla: 4000
- Napájení ze sítě: 4 V
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: A
- Maximální příkon náhradní žárovky: 1,2
- Kód IP: IP44 | Chráněno proti proniknutí drátů a chráněno proti stříkající vodě
- Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514476950
- Čistá hmotnost: 0,65 kg
- Hrubá hmotnost: 1 kg
- Výška: 20 cm
- Délka: 17,5 cm
- Šířka: 21,5 cm



Datum vydání:
2025-08-30
Verze: 0.333

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com