

# PHILIPS


## Nástěnné svítidlo Mimosa 7 W

Venkovní svítidla

2700 K

Antracit

Odolné proti vodě



8719514477254



## Snadno nasměrovatelné LED světlo špičkové kvality tam, kde se vám hodí

V řadě Mimosa najdete svítidla jak na stěnu, tak i na zem. Vyznačuje se zbrusu novým provedením, díky kterému se dá světlo nasměrovat přesně tam, kde ho potřebujete. Svítidla Mimosa jsou vyrobená z vysoce kvalitního hliníku. Dlouhou praktickou životností jim zajistí účinné moduly LED světla a spolehlivá elektronika. K dostání s teplým i studeným bílým světlem.

### Snadné použití

- Nastavitelný směr světla
- Široké světelné pokrytí

### Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 25 000 hodin

### Pokročilé osvětlení LED

- 5letá záruka na LED systém
- Vysoce kvalitní světlo LED

8719514477254

**Špičková kvalita**

- Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály

**Určeno ven**

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

# Přednosti

## Nastavitelný směr světla

Jedinečný otočný panel umožňuje světlo snadno nasměrovat kamkoli potřebujete a dokonale osvětlit všechny vaše venkovní aktivity – ať už večeríte s rodinou a přáteli na terase nebo odpočíváte s dobrou knihou na zahradě.

## Široké světelné pokrytí

Toto světlo jasněji ozáří všechny vaše venkovní prostory.

## Dlouhá životnost až 25 000 hodin



Spolehlivé, vysoce kvalitní světlo LED vydrží až 25 000 hodin, takže pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete každou noc užívat dokonalé zahradní osvětlení.

## 5letá záruka na LED systém



Společnost Philips poskytuje standardní 2letou záruku na vlastní svítidlo, ale také 5letou záruku na LED systém (LED modul a předřadník).

## Vysoce kvalitní světlo LED



Tato světla LED využívají unikátní technologii vyvinutou společností Philips – okamžitě se zapnou a vyzařují optimální světelný tok, který zvýrazní živé barvy vaší zahrady.

## Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály



Toto světlo Philips je speciálně určeno pro venkovní prostory, takže je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a vynikajících syntetických materiálů, které zajišťují jeho odolnost a dlouhou životnost, aby mohlo osvětlovat vaši zahradu ještě mnoho nocí.

## IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: Antracitová
- Materiál: Kov

## Odolnost

- Nominální životnost: 25 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ne
- Solární energie: Ne
- Střední díl: Ne

## Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

## Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

## Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 7

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,406 kg
- Celková výška: 171 mm
- Celková délka: 117 mm
- Celková šířka: 120 mm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 630
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: 220–240
- Energetická třída světelného zdroje: F
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne

## Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

## Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

## Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514477254
- Čistá hmotnost: 0,41 kg
- Hrubá hmotnost: 0,51 kg
- Výška: 18,5 cm
- Délka: 5,5 cm
- Šířka: 14 cm



Datum vydání:  
2026-05-30  
Verze: 0.319

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)