

PHILIPS


Stojanové svítidlo
Mimosa 7 W

Venkovní svítidla

2700 K

Antracit

Odolné proti vodě



8719514477292



Snadno nasměrovatelné LED světlo špičkové kvality tam, kde se vám hodí

V řadě Mimosa najdete svítidla jak na stěnu, tak i na zem. Vyznačuje se zbrusu novým provedením, díky kterému se dá světlo nasměrovat přesně tam, kde ho potřebujete. Svítidla Mimosa jsou vyrobená z vysoce kvalitního hliníku. Dlouhou praktickou životnost jim zajistí účinné moduly LED světla a spolehlivá elektronika. K dostání s teplým i studeným bílým světlem.

Snadné použití

- Nastavitelný směr světla
- Široké světelné pokrytí

Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 25 000 hodin

Pokročilé osvětlení LED

- 5letá záruka na LED systém
- Vysoce kvalitní světlo LED

8719514477292

Špičková kvalita

- Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály

Určeno ven

- IP44 – odolné proti vlivům počasí

Přednosti

Nastavitelný směr světla

Jedinečný otočný panel umožňuje světlo snadno nasměrovat kamkoli potřebujete a dokonale osvětlit všechny vaše venkovní aktivity – ať už večeríte s rodinou a přáteli na terase nebo odpočíváte s dobrou knihou na zahradě.

Široké světelné pokrytí

Toto světlo jasněji ozáří všechny vaše venkovní prostory.

Dlouhá životnost až 25 000 hodin



Spolehlivé, vysoce kvalitní světlo LED vydrží až 25 000 hodin, takže pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete každou noc užívat dokonalé zahradní osvětlení.

5letá záruka na LED systém



Společnost Philips poskytuje standardní 2letou záruku na vlastní svítidlo, ale také 5letou záruku na LED systém (LED modul a předřadník).

Vysoce kvalitní světlo LED



Tato světla LED využívají unikátní technologii vyvinutou společností Philips – okamžitě se zapnou a vyzařují optimální světelný tok, který zvýrazní živé barvy vaší zahrady.

Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály



Toto světlo Philips je speciálně určeno pro venkovní prostory, takže je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a vynikajících syntetických materiálů, které zajišťují jeho odolnost a dlouhou životnost, aby mohlo osvětlovat vaši zahradu ještě mnoho nocí.

IP44 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní světlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a bylo přísně testováno na odolnost vůči vodě. Krytí IP44 znamená, že je certifikováno pro ochranu proti prachu a stříkající vodě – ideální pro běžné venkovní použití.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Antracitová
- Materiál: Kov

Odolnost

- Nominální životnost: 25 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Obousměrné světelné paprsky: Ne
- Denní i noční senzor: Ne
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ne
- Solární energie: Ne
- Střední díl: Ne

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stojanová svítidla / osvětlení cest
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 7

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,663 kg
- Celková výška: 250 mm
- Celková délka: 120 mm
- Celková šířka: 120 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 630
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: 220-240
- Energetická třída světelného zdroje: F
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514477292
- Čistá hmotnost: 0,66 kg
- Hrubá hmotnost: 0,79 kg
- Výška: 27 cm
- Délka: 7 cm
- Šířka: 15 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.324

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com