

PHILIPS

LEDtube EM T8

LED

1200 mm

2700 K

G13



8719514486867



Odolné pracovní osvětlení LED s velmi kvalitním světlem

Vyměňte staré zářivky za moderní a energeticky úspornou technologii LED – přejděte rychle a snadno na LED trubice Philips. Ideálně se hodí do míst, kde je potřeba hodně světla.

Zvolte udržitelné řešení

- Světla LED vám ušetří energie, aniž byste obětovali kvalitu světla. Když vyměníte svoje stávající zářivky (které od roku 2023 předpisy Evropské unie zakazují), okamžitě ušetříte víc než 50 % energie.

Vysoce kvalitní LED svítidlo, které vydrží celá desetiletí

- Díky životnosti 15 000 hodin nemusíte tak často měnit světelné zdroje a přes 15 let si můžete užívat dokonalé řešení osvětlení.

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré zářivky

- Dokonalá náhrada lineárních zářivek, která pasuje rovnou do stávajících svítidel. Prostě je zapojíte a nemusíte si dělat starosti s novou elektroinstalací.

Přednosti

Ušetří ve srovnání se zářivkami víc než 50 % energie

**Dlouhá životnost – 15 000 hodin
Rychlá a snadná montáž**

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: T8
- Patice: G13
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

Charakteristika světla

- Vyzářovací úhel: 240
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 1600 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0.5
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 100

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Informace o balení

- EAN: 8719514486867
- EOC: 871951448686700
- Název produktu: LED T8 1200mm 16W G13 WW 1CT/4

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.5
- Napětí: 220–240 V
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F
- Spotřeba energie: 16
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 16

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 1 212 mm
- Celková délka: 1 212 mm
- Celková šířka: 28 mm

Technické údaje

- Frekvence: 50–60
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 1419050
- Kompatibilita předřadníku: EM

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514486867
- Čistá hmotnost: 0,18 kg
- Hrubá hmotnost: 0,23 kg
- Výška: 127,7 cm
- Délka: 3,1 cm
- Šířka: 3,1 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.447

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com