



Stolní svítidlo Hero

Stolní svítidlo WiZ Hero s nenápadným oblým designem vám nasvítí všechny kouty obývacího pokoje díky chytrému barevnému světlu. Ztlumení nebo rozjasnění světla můžete nastavit v aplikaci Wiz, nebo pomocí hlasových povelů, a nebo také prostřednictvím prednastavených režimů v nastavení sítě Wi-Fi.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Kompletní spektrum barev
- Dotykové ovládání senzoru
- Stačí zapojit a spustit



Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.




Exkluzivní světlo SpaceSense™, které se zapíná pohybem

Technologie WiZ SpaceSense promění vaše světla v senzory pohybu. Pokud máte v místnosti alespoň dvě světla WiZ, dá se v aplikaci WiZ aktivovat funkce SpaceSense a světla se mohou automaticky vypínat a zapínat pomocí detekce pohybu. Je to jednoduché. Je to SpaceSense. Je to WiZ.



Nastavte světla podle vlastního plánu

Automatizujte chytrá světla, aby dodržovala vaše denní nebo týdenní rutiny. Naplánujte si, že se světla rozsvítí ráno nebo než přijedete domů, a když svítit nemusí, zhasnou, abyste šetřili elektrinu.



Navodte si dokonalou světelnou scénu

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů si můžete navodit ideální světelnou atmosféru na každý okamžik dne. Prostě si novou scénu uložte a kdykoli si ji můžete přes aplikaci WiZ nebo hlasem znovu vybrat.



Miliony barev a měnící se světelné režimy vám zpřijemní den

Vyberte si libovolnou barvu světla, která se vám líbí, nebo prostě využijte dynamický režim, který jsme vám připravili. Například režimy Ohniště nebo Oceán dokážou navodit úžasnou atmosféru, která vám zvedne náladu.



Navodte tu správnou atmosféru bílým světlem, které se dá nastavit od teplé až po studenou

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé (od povzbuzující chladné až po měkkou teplou), případně si jednoduše zvolit některý z přednastavených režimů (jako je Soustředění nebo Relaxace), a navodit si tak ideální atmosféru k čemukoli, co právě děláte.

SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér
Stmívatelné: Ano

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: White
Materiál: Plast

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 25 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 20 000
Nominální životnost: 25 000

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
Integrované LED: Ano
Vypínač na kabelu: Ne
Obsahuje dálkové ovládání: Ne
Solární energie: Ne
Warm glow stmívatelné světlo: Ne

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 6 SDCM
Index podání barev (CRI): ≥ 80
Teplota chromatičnosti: 2200-6500 K
Doba zahřívání do 60 % světla: 2
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 68

RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Ložnice
Jídlna Obývací pokoj Dětský pokoj

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 55 mA

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.7
Napětí: 220-240 V

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,72 kg
Celková výška: 158 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Průměr: 150 mm
Celkový světelný tok svítidla: 620(@4000K, 300lm@2700K)
Technologie žárovky: LED
Barva světla: Barevné i bílé světlo (RGBW)
Příkon žárovky: 9
Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

ŽÁROVKA

Upgradovatelný software: Ano

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
Max. počet příslušenství: 9999
Kompatibilní operační systémy: iOS
Android
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Enki Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts
Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8719514551718
Čistá hmotnost: 0,7 kg
Hrubá hmotnost: 0,91 kg
Výška: 16,5 cm
Délka: 15 cm
Šířka: 18,5 cm