



## 2× nastavitelné bodové svítidlo IMAGEO

Chytré bodové svítidlo WiZ Imageo v bílém provedení se dvěma nastavitelnými bodovými zdroji vám nabídne chytré barevné světlo. Při použití Wi-Fi ho můžete ovládat pomocí aplikace WiZ nebo hlasovými povely.

## VÝHODY VÝROBKŮ

- Kompletní spektrum barev
- Rozměry desky: 8\*25 cm
- IP20/kov/bílá



## Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.




## Ovládání pomocí jakékoli platformy Matter pro chytrou domácnost

Tento produkt má certifikaci Matter, a je tedy možné jej snadno ovládat pomocí systémů Google Home, Amazon Alexa, Apple Home nebo jiných platform pro chytrou domácnost s technologií Matter.



## Exkluzivní světlo SpaceSense™, které se zapíná pohybem

Technologie WiZ SpaceSense promění vaše světla v senzory pohybu. Pokud máte v místnosti alespoň dvě světla WiZ, dá se v aplikaci WiZ aktivovat funkce SpaceSense a světla se mohou automaticky vypínat a zapínat pomocí detekce pohybu. Je to jednoduché. Je to SpaceSense. Je to WiZ.



## Navodte si dokonalou světelnou scénu

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů si můžete navodit ideální světelnou atmosféru na každý okamžik dne. Prostě si novou scénu uložte a kdykoli si ji můžete přes aplikaci WiZ nebo hlasem znovu vybrat.



## Milióny barev a měnící se světelné režimy vám zpřijemní den

Vyberte si libovolnou barvu světla, která se vám líbí, nebo prostě využijte dynamický režim, který jsme vám připravili. Například režimy Ohniště nebo Oceán dokážou navodit úžasnou atmosféru, která vám zvedne náladu.



## Navodte tu správnou atmosféru bílým světlem, které se dá nastavit od teplé až po studenou

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé (od povzbuzující chladné až po měkkou teplou), případně si jednoduše zvolit některý z přednastavených režimů (jako je Soustředění nebo Relaxace), a navodit si tak ideální atmosféru k čemukoli, co právě děláte.

## SPECIFIKACE

### CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér  
Tvar svítidla: Obdélník  
Stmívatelné: Ano

### DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: White  
Materiál: Kov

### ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok  
Faktor poklesu světelného toku: 70%  
Počet cyklů zapnutí: 50 000  
Nominální životnost: 15 000

### OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Nastavitelné bodové světlo: Sklopné (nahoru/dolů)  
Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano  
Integrované LED: Ne  
Obsahuje LED žárovku/žárovky: Ano  
Obsahuje dálkové ovládání: Ne  
Solární energie: Ne  
Warm glow stmívatelné světlo: Ne

### CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Index podání barev (CRI):  $\geq 90$   
Teplota chromatičnosti: 2200-6500 K  
Doba zahřívání do 60 % světla: 2  
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 69

### RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Jídelna  
Obývací pokoj

### SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Napětí: 220-240 V

### ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,62 kg  
Celková výška: 123 mm  
Celková délka: 250 mm  
Celková šířka: 105 mm

### SERVIS

Záruka: 2 roky

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Světelný tok žárovky: 345  
Celkový světelný tok svítidla: 690  
Technologie žárovky: LED  
Barva světla: Barevné i bílé světlo (RGBW)  
Energetická třída světelného zdroje: G  
Příkon žárovky: 4.9  
Maximální příkon náhradní žárovky: 5  
Kód IP: IP20  
Třída ochrany: Třída I – uzemnění  
Vyměnitelný světelný zdroj: Ano  
Počet světelných zdrojů: 2

### ŽÁROVKA

Upgradovatelný software: Ano

### PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes  
Wi-Fi: 802.11b/g/n  
Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení  
Max. počet příslušenství: 9999  
Kompatibilní operační systémy: iOS  
Android  
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)  
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Enki Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts  
Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

### ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8719514551893  
Čistá hmotnost: 0,62 kg  
Hrubá hmotnost: 0,77 kg  
Výška: 14,5 cm  
Délka: 8,3 cm  
Šířka: 25,3 cm