




Žárovka s mléčným sklem, 60 W, A60 E27



Tato nastavitelná bílá žárovka WiZ LED A60 vnese do vašeho života světlo přizpůsobené lidem. Umožňuje nastavit různé odstíny teplého až chladného bílého světla a podpořit tak soustředění, nebo naopak relaxaci. Můžete použít rozvrhy zapínání a vypínání světel podle denních nebo týdenních rutin, ovládat je chytrým telefonem nebo hlasem a mít ke svým světlům přístup na dálku, i když nejste doma. Světla WiZ se připojí ke stávající síti Wi-Fi, není zapotřebí žádný další hardware.


VÝHODY VÝROBKŮ

- Chytrá nastavitelná bílá žárovka
- Až 806 lumenů
- Stačí zapojit a spustit
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem



Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



Sledujte svou spotřebu energie

Získejte v aplikaci WiZ přehled o spotřebě energie svítidel. Snadno se dostanete k přehledu za týden nebo určitý den, abyste měli spotřebu energie v domácnosti lépe pod kontrolou.



Nastavte světla podle vlastního plánu

Automatizujte chytrá světla, aby dodržovala vaše denní nebo týdenní rutiny. Naplánujte si, že se světla rozsvítí ráno nebo než přijedete domů, a když svítit nemusí, zhasnou, abyste šetřili elektřinu.



Aktivujte zařízení pohybem i bez použití senzoru

Technologie SpaceSense platformy WiZ promění vaše zařízení na senzory pohybu. Aktivujte si funkci SpaceSense v aplikaci WiZ a nechte světla a zařízení automaticky zapínat a vypínat na základě detekce pohybu. Aby funkce SpaceSense fungovala, musíte mít v místnosti minimálně dvě zařízení WiZ.



Navodte tu správnou atmosféru bílým světlem, které se dá nastavit od teplé až po studenou

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé (od povzbuzující chladné až po měkkou teplou), případně si jednoduše zvolit některý z přednastavených režimů (jako je Soustředění nebo Relaxace), a navodit si tak ideální atmosféru k čemukoli, co právě děláte.



Tlumte chytrá světla i bez stmívače

Světla ztlumte na požadovanou úroveň jednoduše přes chytrý telefon, ovládací příslušenství WiZ nebo hlasem. Nemusíte instalovat žádný drahý stmívač.

SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér
Tvar svítidla: A60
Patice: E27
Typ skla: Chladná
Stmívatelné: Ano

ROZMĚRY ZÁŘIVKY

Hmotnost: 0,042 kg

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 20 000
Nominální životnost: 15 000

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 6 SDCM
Index podání barev (CRI): ≥ 90
Teplota chromatičnosti: 2700-6500 K
Kategorie barvy světla: Nastavitelná bílá
Jmenovitý světelný tok: 806 lm
Doba náběhu: < 0.5 s
Doba zahřívání do 60 % světla:
Okamžité rozsvícení plného světla
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 115 lm/W

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 43 mA

INFORMACE O BALENÍ

EAN: 8719514552081
EOC: 871951455208100
Název produktu: Wi-Fi BLE 60W A60
E27 927-65 FR TW 1PF/6

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.5
Napětí: 220-240 V
Ekvivalentní příkon: 60 W
Štítek energetické účinnosti (EEL): E
Spotřeba energie: 7 W
Spotřeba energie kWh/1000 h: 7

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Celková výška: 106 mm
Celková délka: 106 mm
Celková šířka: 60 mm

JMENOVITÉ HODNOTY

Jmenovitá životnost: 15 000
Jmenovitý světelný tok: 806 lm
Jmenovitý výkon: 7 W

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvence: 50-60
Registrační číslo EPREL: 1901116
Referenční měření toku: Sphere

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date
Max. počet příslušenství: 9999
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8719514552081
Čistá hmotnost: 0,04 kg
Hrubá hmotnost: 0,09 kg
Výška: 16 cm
Délka: 7 cm
Šířka: 7 cm