




Chytrá zástrčka

Chytrá zásuvka WiZ vám vytvoří z libovolné zásuvky chytrou. Zásuvka obsahuje wattmetr, díky kterému budete mít přehled o spotřebě. Můžete ji ovládat pomocí aplikace WiZ nebo hlasem – je například možné jedním klepnutím zapnout nebo vypnout oblíbenou lampu s tradiční žárovkou.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Systém Plug and Play
- S wattmetrem
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem




Okamžité nastavení všech funkcí chytré domácnosti

Postarejte se, aby používání všech funkcí chytré domácnosti byla prostě hračka. Připojte do své Wi-Fi sítě nové zařízení s technologií WiZ. Ovládejte svoje světla a zařízení, i když nejste doma. Nastavujte čas, kdy se budou automaticky zapínat nebo vypínat. A navíc nemusíte instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.




Udělejte ze všedních zařízení (jako jsou světla, ventilátory a řada dalších) chytrá.

Ovládejte běžná svítidla, dekorativní světla, ventilátory, svůj kávovar a další spotřebiče. Využijte technologii WiZ k ovládání zařízení, která potřebují jenom napájení, aby se zapnula, propojila a zareagovala na aplikaci.



Snadné plánování a automatizace chytrých světel i zařízení

Naplánujte si automatické zapínání nebo vypínání domácích světel nebo spotřebičů a sladte je se svým každodenním nebo týdenním režimem. Automatizujte světla a zařízení, aby zůstávala vypnutá, když je nepotřebujete. Pojistíte si své bezpečí a budete šetřit elektřinou.



Vestavěný wattmetr sledující spotřebu energie

Tato chytrá zásuvka má zabudovaný wattmetr a sleduje spotřebu energie zařízení, které je do ní zapojené. V aplikaci WiZ se můžete podívat na vizuální shrnutí a zjistit, kolik energie zařízení spotřebovává.



Ovládání zařízení odkudkoli přes chytrý telefon

Nemusíte si dělat starosti, že jste doma nechali elektrické zařízení zapnuté a nikdo tam není. Ostatní zařízení se dají přes smartphone snadno vypínat i ovládat odtamtud, kde právě jste.



SPECIFIKACE

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: White
Materiál: Plast

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Typ konektoru: Type E

INTERAKTIVITA

Proud (A): 10

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Napětí: 230 V

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,091 kg
Celková výška: 58 mm
Celková délka: 59 mm
Celková šířka: 49 mm

JMENOVITÉ HODNOTY

Jmenovitý výkon: 2300 W

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
Třída ochrany: Třída I – uzemnění

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date
Max. počet příslušenství: 9999
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8719514552708
Čistá hmotnost: 0,1 kg
Hrubá hmotnost: 0,18 kg
Výška: 16,2 cm
Délka: 7,2 cm
Šířka: 7,2 cm



© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Informace zde uvedené se mohou bez upozornění změnit. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.