

## Lineární světelná lišta

Pokud máte polici nebo roh, který potřebuje bodové osvětlení, vyzkoušejte naši lineární lištu. Tato tenká lišta září spoustou barev a snadno se vejde do malých prostor. Jednoduše ji nakloňte na stranu, a tím upravte úhel světla. Potřebujete, aby světlo bylo delší? Připojte druhou lištu a všechno se zdvojnásobí.



## VÝHODY VÝROBKŮ

- Kompletní spektrum barev
- Univerzální světelná lišta
- Stačí zapojit a spustit



## Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.




## Exkluzivní světlo SpaceSense™, které se zapíná pohybem

Technologie WiZ SpaceSense promění vaše světla v senzory pohybu. Pokud máte v místnosti alespoň dvě světla WiZ, dá se v aplikaci WiZ aktivovat funkce SpaceSense a světla se mohou automaticky vypínat a zapínat pomocí detekce pohybu. Je to jednoduché. Je to SpaceSense. Je to WiZ.



## Nastavte světla podle vlastního plánu

Automatizujte chytrá světla, aby dodržovala vaše denní nebo týdenní rutiny. Naplánujte si, že se světla rozsvítí ráno nebo než přijedete domů, a když svítit nemusí, zhasnou, abyste šetřili elektrinu.



## Navodte si dokonalou světelnou scénu

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů si můžete navodit ideální světelnou atmosféru na každý okamžik dne. Prostě si novou scénu uložte a kdykoli si ji můžete přes aplikaci WiZ nebo hlasem znovu vybrat.



## Miliony barev a měnící se světelné režimy vám zpřijemní den

Vyberte si libovolnou barvu světla, která se vám líbí, nebo prostě využijte dynamický režim, který jsme vám připravili. Například režimy Ohniště nebo Oceán dokážou navodit úžasnou atmosféru, která vám zvedne náladu.



## Navodte tu správnou atmosféru bílým světlem, které se dá nastavit od teplé až po studenou

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé (od povzbuzující chladné až po měkkou teplou), případně si jednoduše zvolit některý z přednastavených režimů (jako je Soustředění nebo Relaxace), a navodit si tak ideální atmosféru k čemukoli, co právě děláte.

## SPECIFIKACE

### CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér  
Stmívatelné: Ano

### DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: White  
Materiál: Plast

### ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 25 rok  
Faktor poklesu světelného toku: 70%  
Počet cyklů zapnutí: 50 000  
Nominální životnost: 25 000

### OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano  
Integrované LED: Ano  
Vypínač na kabelu: Ne  
Obsahuje dálkové ovládání: Ne  
Solární energie: Ne  
Warm glow stmívatelné světlo: Ne

### CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 6 SDCM  
Index podání barev (CRI):  $\geq 80$   
Teplota chromatičnosti: 2200-6500 K  
Doba zahřívání do 60 % světla: 2  
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 76

### RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Ložnice  
Jídlna Obývací pokoj Dětský pokoj

### DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 75 mA

### SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinnost: 0.7  
Napětí: 220-240 V

### ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,7 kg  
Celková výška: 42 mm  
Celková délka: 600 mm  
Celková šířka: 45 mm

### SERVIS

Záruka: 2 roky

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Celkový světelný tok svítidla: 800  
Technologie žárovky: LED  
Barva světla: Barevné i bílé světlo (RGBW)  
Příkon žárovky: 10.5  
Kód IP: IP20  
Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

### ŽÁROVKA

Upgradovatelný software: Ano

### PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes  
Wi-Fi: 802.11b/g/n  
Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení  
Max. počet příslušenství: 9999  
Kompatibilní operační systémy: iOS  
Android  
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)  
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Enki Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts  
Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

### ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8719514554177  
Čistá hmotnost: 0,7 kg  
Hrubá hmotnost: 0,9 kg  
Výška: 8,7 cm  
Délka: 5,9 cm  
Šířka: 40,5 cm