




Rune Ceiling 21 W

Stropní svítidlo LED Rune s dvouzónovým osvětlením vás pobaví dynamickými kombinacemi barev, které dělají dojem, že se vznáší. Pomocí centrální zóny si můžete vytvářet přizpůsobené scény a využívat jak studené jasné světlo, tak i teplé tlumené bílé světlo a kruhové světlo v kompletní škále barev. Pokaždé budete příjemně překvapeni.


VÝHODY VÝROBKŮ

- Hlavní: nastavitelná bílá, boční: plně barevné
- Rozměry: Ø 400
- IP20/plast/bílá




Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



Sledujte svou spotřebu energie

Získejte v aplikaci WiZ přehled o spotřebě energie svítidel. Snadno se dostanete k přehledu za týden nebo určitý den, abyste měli spotřebu energie v domácnosti lépe pod kontrolou.



Navodte si dokonalou světelnou scénu

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů si můžete navodit ideální světelnou atmosféru na každý okamžik dne. Prostě si novou scénu uložte a kdykoli si ji můžete přes aplikaci WiZ nebo hlasem znovu vybrat.




Miliony barev a měnící se světelné režimy vám zpříjemní den

Vyberte si libovolnou barvu světla, která se vám líbí, nebo prostě využijte dynamický režim, který jsme vám připravili. Například režimy Ohniště nebo Oceán dokážou navodit úžasnou atmosféru, která vám zvedne náladu.



Navodte tu správnou atmosféru bílým světlem, které se dá nastavit od teplé až po studenou

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé (od povzbuzující chladné až po měkkou teplou), případně si jednoduše zvolit některý z přednastavených režimů (jako je Soustředění nebo Relaxace), a navodit si tak ideální atmosféru k čemukoli, co právě děláte.



Ovládejte chytré osvětlení, jak se vám hodí

Díky technologii WiZ se dá chytré osvětlení ovládat několika způsoby. Světla můžete nastavovat přes chytrý telefon, hlasem, dálkovým ovládáním WiZ nebo pomocí stávajícího nástěnného vypínače přepínáte mezi dvěma oblíbenými režimy. Je kompatibilní s aplikací Google Home, asistentem Alexa a zkratkami pro Siri v aplikaci Siri Shortcuts.

SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér
Stmívatelné: Ano

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: White
Materiál: Kov Plast

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 20 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 30 000
Nominální životnost: 20 000

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
Integrované LED: Ano
Obsahuje dálkové ovládání: Ne

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Index podání barev (CRI): ≥80
Teplota chromatičnosti: 2700-6500 K
Doba zahřívání do 60 % světla: 2
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 100

RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj Jídelna Ložnice Dětský pokoj

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 200 mA

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinnost: 0.5
Napětí: 220-240 V

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 1,2 kg
Celková výška: 45 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Průměr: 400 mm
Celkový světelný tok svítidla: 2100
Barva světla: Barevné i bílé světlo (RGBW)
Příkon žárovky: 21
Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date
Max. počet příslušenství: 9999
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Google Home IFTTT Klíkaanklikuit Matter Samsung SmartThings Sonos

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8719514554276
Čistá hmotnost: 1,2 kg
Hrubá hmotnost: 1,71 kg
Výška: 42,8 cm
Délka: 5,4 cm
Šířka: 42,5 cm