



Mobilní přenosné svítidlo

Transformujte svůj osobní prostor na něco výjimečného – objevujte nekončící kombinace měkkého světla a barevných přechodů. Mobilní LED světlo můžete vzít všude s sebou, ať už jste uvnitř, nebo venku. Postará se, abyste se v rohu cítil opravdu příjemně a útulně.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Kompletní spektrum barev
- Dvouzónový světelný efekt
- Ovládání dotykovým panelem



Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



Exkluzivní světlo SpaceSense™, které se zapíná pohybem

Technologie WiZ SpaceSense promění vaše světla v senzory pohybu. Pokud máte v místnosti alespoň dvě světla WiZ, dá se v aplikaci WiZ aktivovat funkce SpaceSense a světla se mohou automaticky vypínat a zapínat pomocí detekce pohybu. Je to jednoduché. Je to SpaceSense. Je to WiZ.



Nastavte světla podle vlastního plánu

Automatizujte chytrá světla, aby dodržovala vaše denní nebo týdenní rutiny. Naplánujte si, že se světla rozsvítí ráno nebo než přijedete domů, a když svítit nemusí, zhasnou, abyste šetřili elektřinu.



Miliony barev a měnící se světelné režimy vám zpříjemní den

Vyberte si libovolnou barvu světla, která se vám líbí, nebo prostě využijte dynamický režim, který jsme vám připravili. Například režimy Ohniště nebo Oceán dokážou navodit úžasnou atmosféru, která vám zvedne náladu.



Navodte tu správnou atmosféru bílým světlem, které se dá nastavit od teplé až po studenou

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé (od povzbuzující chladné až po měkkou teplou), případně si jednoduše zvolit některý z přednastavených režimů (jako je Soustředění nebo Relaxace), a navodit si tak ideální atmosféru k čemukoli, co právě děláte.



Dvouzónový světelný efekt všude

Vyzkoušejte všechny druhy světelných barev a vytvářejte jedinečné přechody, které vás skutečně vystihnou. Pohrajte si s dynamickými světelnými režimy a vytvářejte scény, které budou odpovídat vaší náladě. Horní a spodní část lampy svítí různými barvami.

SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér
Stmívatelné: Ano

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: White
Materiál: Plast

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 25 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 50 000
Nominální životnost: 25 000

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Baterie součástí balení: Ano
Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
Integrované LED: Ano
Vypínač na kabelu: Ne
Obsahuje dálkové ovládání: Ne

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 6 SDCM
Index podání barev (CRI): ≥80
Teplota chromatičnosti: 2200-6500 K
Doba zahřívání do 60 % světla: 2
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 29

RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Ložnice
Jídelna Obývací pokoj Venku Dětský pokoj

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 90 mA

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.6
Napětí: 220-240 V

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,65 kg
Celková výška: 193 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Průměr: 116 mm
Celkový světelný tok svítidla: 400
Barva světla: Barevné i bílé světlo (RGBW)
Typ baterie: INR18650
Příkon žárovky: 13.5
Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
Třída ochrany: Třída II – dvojité izolace

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date
Max. počet příslušenství: 9999
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8719514554412
Čistá hmotnost: 0,65 kg
Hrubá hmotnost: 1,03 kg
Výška: 27,6 cm
Délka: 16,7 cm
Šířka: 16,7 cm