

Světelné řetězy

Rozjasněte si domácnost spoustou regulovatelného barevného světla, se kterým se vám příjemné chvílky skutečně vtisknou do paměti. Světla můžete ovládat prostřednictvím sítě Wi-Fi pomocí aplikace WiZ nebo hlasem.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Kompletní spektrum barev
- Nízké napětí
- Vhodné pro venkovní použití



Okamžité nastavení všech funkcí chytrých světel

Získejte okamžitý přístup ke všem chytrým funkcím jednoduchým připojením nových světel ke stávající síti Wi-Fi. Můžete světla ovládat, i když nejste doma, a nastavit harmonogram jejich automatického zapínání a vypínání. To všechno bez nutnosti instalace dalšího hardwaru. Stačí udržovat ovladač v dosahu Wi-Fi sítě a všechna připojená světla budete moct plně ovládat, i když se budou nacházet mimo Wi-Fi signál.




Ovládání pomocí jakékoli platformy Matter pro chytrou domácnost

Tento produkt má certifikaci Matter, a je tedy možné jej snadno ovládat pomocí systémů Google Home, Amazon Alexa, Apple Home nebo jiných platform pro chytrou domácnost s technologií Matter.



S automatickými venkovními světly se budete vždy cítit bezpečně

Naplánujte si rozsvícení venkovních světel každý den, než se vrátíte domů, abyste dobře viděli a cítili se bezpečně. Nastavte si, aby se světla automaticky vypínala ráno nebo když je nepotřebujete, a šetřete tak energii.



Vytvořte si dokonalou venkovní světelnou scénu

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů si můžete navodit ideální světelnou atmosféru pro dokonalé okamžiky v zahradě. Scénu si můžete uložit a kdykoli ji znovu vybrat přes aplikaci, hlasem nebo pomocí ovládacího příslušenství.



Zkrášlete svou zahradu miliony barev a dynamických režimů

Vyberte si z milionů světelných odstínů od energizující studené bílé po měkkou teplou bílou a vytvořte to nejlepší prostředí pro své venkovní aktivity. Nebo jednoduše využijte přednastavený dynamický světelný režim, jako je Oceán, Les nebo Party, abyste vytvořili úžasnou atmosféru a pozvedli tak všem náladu.



Nízkonapěťová technologie a snadná instalace

Osvětlení si můžete užívat i venku – nevyžaduje žádné složité vedení nebo zvláštní instalaci, stačí je zapojit a zapnout. Pokud chcete dát světlo na jiné místo, stačí odšroubovat adaptér a přemístit jej jinam.

SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Exteriér
Tvar svítidla: Obdélník
Stmívatelné: Ano

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: Černá
Materiál: Plast

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 50 000
Nominální životnost: 15 000

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
Integrované LED: Ano
Obsahuje LED žárovku/žárovky: Ano
Vypínač na kabelu: Ano
Obsahuje napájecí adaptér: Ano
Obsahuje dálkové ovládání: Ne

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 7 SDCM
Index podání barev (CRI): ≥80
Teplota chromatičnosti: 2700-5000 K
Doba zahřívání do 60 % světla: 2
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 10 lm/W

RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Balkón

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 200 mA

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.5
Napětí: 220-240 V

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 2,15 kg
Celková výška: 200 mm
Celková délka: 14 800 mm
Celková šířka: 45 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Světelný tok žárovky: 10
Celkový světelný tok svítidla: 120
Barva světla: 2700–5000 (RGB)
Příkon žárovky: 12
Maximální příkon náhradní žárovky: 12
Kód IP: IP65 (adaptér IP44)
Třída ochrany: Třída II – dvojité izolace
Vyměnitelný světelný zdroj: Ano
Počet světelných zdrojů: 12

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date
Max. počet příslušenství: 9999
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8719514554450
Čistá hmotnost: 2,14 kg
Hrubá hmotnost: 2,54 kg
Výška: 33 cm
Délka: 12,7 cm
Šířka: 39,4 cm