




3× nastavitelné bodové svítidlo IMAGEO s kulatou deskou

Tři nastavitelná bodová svítidla na stylové kruhové stropní základně vám nabízí spoustu zábavných variant, jak místnost zaplavit krásným světlem a barvami. Vyberte si světelnou scénu ke konkrétní aktivitě pomocí svítidla s vestavnými spoty, případně nechte automatizované rutiny v naší aplikaci, ať se o všechno postarají.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Kompletní spektrum barev
- Rozměry desky: Ø 21 cm
- IP20/kov/bílá



Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.




Ovládání pomocí jakékoli platformy Matter pro chytrou domácnost

Tento produkt má certifikaci Matter, a je tedy možné jej snadno ovládat pomocí systémů Google Home, Amazon Alexa, Apple Home nebo jiných platforem pro chytrou domácnost s technologií Matter.



Exkluzivní světlo SpaceSense™, které se zapíná pohybem

Technologie WiZ SpaceSense promění vaše světla v senzory pohybu. Pokud máte v místnosti alespoň dvě světla WiZ, dá se v aplikaci WiZ aktivovat funkce SpaceSense a světla se mohou automaticky vypínat a zapínat pomocí detekce pohybu. Je to jednoduché. Je to SpaceSense. Je to WiZ.



Navodte si dokonalou světelnou scénu

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů si můžete navodit ideální světelnou atmosféru na každý okamžik dne. Prostě si novou scénu uložte a kdykoli si ji můžete přes aplikaci WiZ nebo hlasem znovu vybrat.



Miliony barev a měnící se světelné režimy vám zpřijemní den

Vyberte si libovolnou barvu světla, která se vám líbí, nebo prostě využijte dynamický režim, který jsme vám připravili. Například režimy Ohniště nebo Océán dokážou navodit úžasnou atmosféru, která vám zvedne náladu.



Navodte tu správnou atmosféru bílým světlem, které se dá nastavit od teplé až po studenou

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé (od povzbuzující chladné až po měkkou teplou), případně si jednoduše zvolit některý z přednastavených režimů (jako je Soustředění nebo Relaxace), a navodit si tak ideální atmosféru k čemukoli, co právě děláte.

SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér
Tvar svítidla: Kulaté
Stmívatelné: Ano

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: White
Materiál: Kov

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 50 000
Nominální životnost: 15 000

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
Integrované LED: Ne
Obsahuje LED žárovku/žárovky: Ano
Obsahuje dálkové ovládání: Ne

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Index podání barev (CRI): ≥ 90
Teplota chromatičnosti: 2200-6500 K
Doba zahřívání do 60 % světla: 2
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 69

RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj Jídelna

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 60 mA

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Napětí: 220-240 V

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 1 kg
Celková výška: 123 mm
Celková délka: 210 mm
Celková šířka: 210 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Světelný tok žárovky: 345
Průměr: 210 mm
Celkový světelný tok svítidla: 1035
Barva světla: Barevné i bílé světlo (RGBW)
Energetická třída světelného zdroje: G
Příkon žárovky: 4.9
Maximální příkon náhradní žárovky: 5
Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
Třída ochrany: Třída I – uzemnění
Vyměnitelný světelný zdroj: Ano
Počet světelných zdrojů: 3

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date
Max. počet příslušenství: 9999
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Google Home IFTTT
Klikaanklikuit Matter Samsung SmartThings Sonos

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8719514554511
Čistá hmotnost: 1 kg
Hrubá hmotnost: 1,16 kg
Výška: 14,7 cm
Délka: 21,5 cm
Šířka: 21,5 cm