

WIZ



Žárovka 150 W A80 E27



Duhy, které jsou tak velké, jasné a krásné, aby dokázaly rozzářit celou místnost? Tak přesně taková jsou tato plnobarevná svítidla LED A80. Ohromných 2 400 lumenů vám nabídne funkční osvětlení v 16,7 milionu barev, abyste si mohli posvítit na to, co se kolem vás právě děje. Ideální barvu si můžete vybrat přes aplikaci nebo dálkové ovládání WiZ i hlasem, případně si vytvoříte plánované automatické přechody, abyste získali prostředí ideálně sladěné se změnami vašich potřeb i nálad. Všechno ovládáte přes stávající síť Wi-Fi.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Chytrá žárovka s kompletním spektrem barev
- Až 2452 lumenů
- Stačí zapojit a spustit
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem



Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



Exkluzivní světlo SpaceSense™, které se zapíná pohybem

Technologie WiZ SpaceSense promění vaše světla v senzory pohybu. Pokud máte v místnosti alespoň dvě světla WiZ, dá se v aplikaci WiZ aktivovat funkce SpaceSense a světla se mohou automaticky vypínat a zapínat pomocí detekce pohybu. Je to jednoduché. Je to SpaceSense. Je to WiZ.




Sledujte svou spotřebu energie

Získejte v aplikaci WiZ přehled o spotřebě energie svítidel. Snadno se dostanete k přehledu za týden nebo určitý den, abyste měli spotřebu energie v domácnosti lépe pod kontrolou.




Nastavte světla podle vlastního plánu

Automatizujte chytrá světla, aby dodržovala vaše denní nebo týdenní rutiny. Naplánujte si, že se světla rozsvítí ráno nebo než přijedete domů, a když svítit nemusí, zhasnou, abyste šetřili elektřinu.



Navodte si dokonalou světelnou scénu

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů si můžete navodit ideální světelnou atmosféru na každý okamžik dne. Prostě si novou scénu uložte a kdykoli si ji můžete přes aplikaci WiZ nebo hlasem znovu vybrat.



Miliony barev a měnící se světelné režimy vám zpříjemní den

Vyberte si libovolnou barvu světla, která se vám líbí, nebo prostě využijte dynamický režim, který jsme vám připravili. Například režimy Ohniště nebo Oceán dokážou navodit úžasnou atmosféru, která vám zvedne náladu.

SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér
Tvar svítidla: A80
Patice: E27
Typ skla: Chladná
Stmívatelné: Ano

ROZMĚRY ŽÁŘIVKY

Hmotnost: 0,3 kg

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 50 000
Nominální životnost: 15 000

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 6 SDCM
Index podání barev (CRI): ≥ 90
Teplota chromatičnosti: 2200-6500 K
Kategorie barvy světla: Kompletní spektrum barev
Jmenovitý světelný tok: 2452 lm
Doba náběhu: < 0.5 s
Doba zahřívání do 60 % světla:
Okamžité rozsvícení plného světla
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 132

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 140 mA

INFORMACE O BALENÍ

EAN: 8719514554634
EOC: 871951455463401
Název produktu: Wi-Fi BLE 150W A80
E27 922-65 RGB 1PF/6

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinnost: 0.5
Napětí: 220-240 V
Ekvivalentní příkon: 150 W
Štítek energetické účinnosti (EEL): E
Spotřeba energie: 18,5 W
Spotřeba energie kWh/1000 h: 19

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Celková výška: 163 mm
Celková délka: 163 mm
Celková šířka: 83 mm

JMENOVITÉ HODNOTY

Jmenovitá životnost: 15 000
Jmenovitý světelný tok: 2452 lm
Jmenovitý výkon: 18.5 W

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvence: 50-60
Registrační číslo EPREL: 1901094
Referenční měření toku: Sphere

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date
Max. počet příslušenství: 9999
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8719514554634
Čistá hmotnost: 0,22 kg
Hrubá hmotnost: 0,31 kg
Výška: 21,6 cm
Délka: 10,5 cm
Šířka: 10,7 cm